




Produktname | *Product name*: ANSMANN Working lamp 4
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0163
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201418
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 22.10.2018

Version	Change	Date	Name
V0	---	22.10.2018	LHE


Template name: Light (Rechargeable), Template version: V3


Arbeitsleuchte / Work light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

USB-Netzteil / USB-Power supply



USB zu Micro USB Kabel / *USB to micro USB cable*

Technische Daten der Werkstatlleuchte / technical data of the work light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	10 x 0.5W LEDs = 5W (Weitwinkel-ausleuchtung)	Main LED illuminant:	10 x 0.5W LEDs = 5W (wide angle illumination)
Zusatz-LED-Leuchtmittel:	1.5W (Punkt fokussiert mit etwas Weitwinkel-ausleuchtung)	Additional LED illuminant:	1.5W (Point focus with some wide angle illumination)
Schalterfunktion:	1. Zusatz-LED	Switch function:	1. Additional LED
	2. Haupt-LED bei 100%		2. Main LED at 100%
	3. Haupt-LED bei 50%		3. Main LED at 50%
	4. Aus		4. Off

Leuchtmittel:	Haupt-LED bei 100%:	Zusatz-LED:	illuminant:	Main LED at 100%:	Additional LED:
Lichtstrom: [Lumen]	385lm	100lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	385lm	100lm
Leuchtdauer:	ca. 4h 00min	ca. 11h 00min	Run time:	approx. 4h 00min	approx. 11h 00min
Leuchtweite:	26m	64m	Beam distance:	26m	64m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	167cd	1025cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	167cd	1025cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	775lx (Abstand: 0.5m)	3100lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	775lx (Distance: 0.5m)	3100lx (Distance: 0.5m)

Restbatteriekapazitätsanzeige:	Die Anzahl der leuchtenden Anzeige-LEDs zeigt die Restbatteriekapazität an	Residual battery capacity indicator:	The number of lighting indication LEDs indicates the residual battery capacity.
	Bei der niedrigsten Restbatteriekapazität blinkt eine LED grün.		At the lowest residual battery capacity, one LED blinks green.
Akkupack:	Li-ion 3.7V 2600mAh mit Sicherheitselektronik	Battery pack:	Li-ion 3.7V 2600mAh with safety board
Eingangsbuchse:	Micro USB	Input Socket:	Micro USB
Eingangsspannung:	5V DC	Input voltage:	5V DC
Eingangsstrom:	1000mA	Input current:	1000mA
Ladefahren:	CCCV	Charging method:	CCCV
Ladezeit:	ca. 4 Stunden	Charging time:	approx. 4 hours
Ladezustandsanzeige:	Vollgeladen: Alle Anzeige-LEDs leuchten grün	Charging status indicator:	Fully charged: All indication LEDs light green
	Laden: Anzeige-LEDs blinken grün		Charging: Indication LEDs blink green
	Die Anzahl der blinkenden Anzeige-LEDs zeigt den Ladestand an.		The number of blinking indication LEDs indicates the charging status.

Weitere Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> - 180° drehbares Gelenk mit Magnet - 2 Magnete auf der Rückseite - 2 ausklappbare Haken um 360° drehbar 	<i>Further functions:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 180° turn able hinge with magnet - 2 magnets on the back side - 2 fold-out hooks 360° turn able
Schutzart des Gehäuses:	IP54	<i>Degree of protection by the enclosure:</i>	IP54
Gehäusematerial:	Kunststoffgehäuse	<i>Housing material:</i>	Plastic
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	340g nur die Lampe	<i>Weight:</i>	340g only the torch
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsleuchte - UK und EU USB-Netzteil - USB Kabel 	<i>Shipment:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Work light - UK and EU USB power supply - USB cable
Verpackung:	Weißer Faltschachtel	<i>Package:</i>	White folding box

Technische Daten des Netzteils / technical data of the power supply:



Eingangsstecker:	UK/EU	<i>Input plug:</i>	UK/EU
Eingangsspannung:	100V...240V AC (±10%)	<i>Input voltage:</i>	100V...240V AC (±10%)
Eingangsstrom:	Max. 130mA	<i>Input current:</i>	Max. 130mA
Eingangsfrequenz:	60/50Hz	<i>Input frequency:</i>	60/50Hz
Ausgangsverbindung:	USB Buchse	<i>Output connection:</i>	USB socket
Ausgangsspannung:	5V DC ±5% stabilisiert	<i>Output voltage:</i>	5V DC ±5% regulated
Ausgangsstrom:	1000mA	<i>Output current:</i>	1000mA
Betriebstemperatur:	0°C...25 °C	<i>Operating temperature:</i>	0°C...25 °C
Lagertemperatur:	-25°C...70 °C	<i>Storage temperature:</i>	-25°C...70 °C
Gehäusetyp:	Steckergehäuse schwarz glänzend	<i>Housing type:</i>	Plug-in case gloss black
Gehäusematerial:	ABS Plastik	<i>Housing material:</i>	ABS plastic
Schutzart:	IP40	<i>Protection:</i>	IP40
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	82g	<i>Weight:</i>	82g

Technische Daten des USB Kabels / technical data of the USB cable:



Eingangsstecker:	USB type A	<i>Input plug:</i>	USB type A
Ausgangsstecker:	Micro USB type B	<i>Output plug:</i>	Micro USB type B
Länge:	150cm ±10cm	<i>Length:</i>	150cm ±10cm