



Klemmen Sie dieses Arbeitslicht an Ihre Leiter oder den Aufzug, richten Sie den Lichtstrahl aus, und legen Sie los. Der Kopf dieser LED-Leuchte ist um 360° drehbar und um 90° schwenkbar, sodass Sie das Licht genau auf die gewünschte Stelle ausrichten können. Ist das Licht eingeschaltet, lädt sich der Leuchtkopf eigenständig wieder auf, sodass Sie ihn schnell wiederfinden, sollte er herunterfallen. Übrigens, der Kopf ist sturzfest bis 10 Fuß. Das Licht kann an einem Gegenstand festgeklemmt werden, eigenständig stehen oder in der Hand gehalten werden. Dieses vielseitige, kleine Klemmarbeitslicht von Klein Tools ist ein Muss für jede Baustelle.

Spezifikationen

Typ:	Klemmarbeitsleuchte	Anwendung:	Arbeitslicht
Besondere Merkmale:	Kopf 360° drehbar und 90° schwenkbar	Gesamtlänge:	284,5 mm (11,2 Zoll)
Gesamthöhe:	71,1 mm (2,8 Zoll)	Gesamtbreite:	63,5 mm (2,5 Zoll)
Durchmesser:	–	Material:	ABS, PC, rostfreier Stahl
Lumen:	Helle Einstellung: 250, dunkle Einstellung: 125	Lampentyp:	LED
Batterienutzungsdauer:	Helle Einstellung: 8 h, dunkle Einstellung: 10 Std.	Batterien:	4 x AA
Temperaturbereich:	-29° bis 49 °C (-20° bis 120 °F)	Sturzschutz:	3 m (10 Zoll)
Standard:	–	Enthalten:	Batterien
Gewicht:	434 g (15,3 oz)		