


Produktname | *Product name*: Mini 4LR41
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0272
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN-ML-2018-320
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 19.12.2018

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Arrangement of technical data changed	18.07.2019	LHE
V0	---	19.12.2018	LHE

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:



Schalterfunktion:	LED an/aus	Switch function:	LED on/off
-------------------	------------	------------------	------------

LED Leistung:	0.1W	LED power:	0.1W
Batterien:	4x LR41 Knopfzellen	Batteries:	4x LR41 coin cells
Helligkeit:	8lm	Brightness:	8lm
Leuchtweite:	5m	Range:	5m
Leuchtdauer:	4h	Operating time:	4h
Gewicht:	14.5g mit Batterien	Weight:	14.5g with batteries
Approbation:	CE	Approval:	CE

Verwendungszweck:	Handleuchte	Intended purpose:	hand light
Verwendungseinschränkung:	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet. 	Restriction of use:	<ul style="list-style-type: none"> - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination.