




## MAX465H125S

 502 x 415 x H141 mm  
19.76 x 16.34 x H5.55 inch.

 465 x 335 x H125 mm  
18.31 x 13.19 x H4.92 inch.

 40 + 85 mm  
1.57 + 3.35 inch.

 2,92 kg / 6.43 lb



- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID / GUARNIZIONE ERMETICA**
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE / VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE**
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES / CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP**
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE / MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ**
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM / SISTEMA DI IMPILABILITÀ**
- **THICK BODY MATERIAL / PARETI SPESSE ANTIURTO**
- **EXTRA FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI**
- **FULLY LENGTH HINGES / CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA**
- **NYLON PINS, CORROSION FREE / PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE**
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE / SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA**
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER / MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO**
- **LATCHES: NYLON / SERRATURE IN NYLON**
- **O-RING: POLYMER / GUARNIZIONE POLIMERO**

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 19471875 CUBIC MM - 0.69 CUBIC FEET / VOLUME: 19471875 MM CUBI**
- **VOLUME CAPACITY: 19.47 LT / CAPACITÀ: 19.47 LT**
- **PCS PER CARTON: 1 / PEZZI PER CARTONE: 1**
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 3.54 KG - 7.8 LBS. / PESO DEL CARTONE: 3.54 KG**
- **MOULDING: INJECTION MOLDED / STAMPAGGIO: AD INIEZIONE**
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) / RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)**
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - LID ORGANIZER - PANELS - SHOULDER STRAP / SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - TASCA ORGANIZER - PANNELLI - TRACCOLLA IMBOTTITA**

**IP67 RATING**

**ATA 300**

**MIL SPECS**

**DEF STAN 81-41  
STANAG 4280**