

ANSMANN

DAS KOMPLETTE SORTIMENT

THE COMPLETE ASSORTMENT



ANSMANN

INHALT

CONTENT

LADEGERÄTE | CHARGERS

Energy Series	5
Powerline Series	5
PERFECT 7 Ladefunktion Charge function.....	6
Comfort Series	8
Weitere Ladegeräte Other chargers	9
Batterie-Tester Battery testers	9
Steckernetzteile Plug-in power supplies.....	10
Tischnetzteile Desktop power supplies.....	10
ALCT Series.....	11
ALCS Series.....	11
Akkupack Ladegeräte Battery pack chargers.....	11
USB-Ladegeräte USB chargers.....	12
Powerbanks.....	13
Smartphone-Halterungen Smartphone holder.....	14
Daten- & Ladekabel Data & charging cables.....	14
WiLine Induktionslader Induction charger.....	16
KFZ USB-Ladegeräte In-car chargers.....	16
Reisestecker Travel adapters.....	17
Zero Watt - Energiesparsteckdose Energy Saving Mains Socket.....	17



AKKUS | RECHARGEABLE BATTERIES

Premium range - maxE NiMH.....	19
Premium range - High capacity NiMH	20
Premium range - Special NiMH.....	21
Basic range - maxE NiMH.....	22
Basic range - Special NiMH.....	23
NiZn - Special.....	24
Li-Ion Zellen Li-Ion cells.....	24
Kamera-Akkus Camera-Battery-Packs.....	25



BATTERIEN | BATTERIES

X-Power Alkaline Blister.....	28
X-Power Alkaline Bulk.....	29
Alkaline Red.....	30
Extreme Lithium.....	31
Zinc-Carbon.....	31
Zinc-Air	31
Rauchmelder Batterien Smoke detector batteries	32
Industrial Alkaline.....	32
Industrial Lithium	33
Batterieboxen Battery boxes.....	33
Alkaline Knopfzellen Coin cells	34
Lithium Knopfzellen Coin cells.....	34
Lithium special	35
Silveroxide Knopfzellen Coin cells	36
Alkaline special.....	37
Hörgeräte Zellen Hearing aid cells.....	37



LED LICHT | LED LIGHT

M-Series.....	39
Future T-Series	39
X-LED Series.....	40
Daily Use Series	40
Spezialleuchten Special lights.....	41
Stirnlampen Headlight Series.....	42
Handstrahler Spotlights.....	42
Arbeitsleuchten Work lights.....	43
Flutlichter Floodlights.....	44
Home & living Series	46
Camping	47
Zubehör Accessories.....	47



ANSMANN 4 KIDS

Nachtlichter Nightlights.....	49
DIE MAUS	49



HYCELL

Akkus Rechargeable batteries NiMH.....	63
Batterie-Tester Battery tester	63
Knopfzellen Coin cells.....	64
Knopfzellen Abtrennbliester Coin cell cut-off blisters.....	65
Dekoration Decoration	65
LED Licht LED light.....	65
Werkstattleuchten Working lights	65



LADEGERÄTE & NETZTEILE

CHARGERS & POWER SUPPLIES



AKKU-LADEGERÄTE
BATTERY CHARGERS



BATTERIESTESTER
BATTERY TESTER



UNIVERSAL-NETZTEILE
UNIVERSAL POWER SUPPLIES



KFZ-LADEGERÄTE
LEAD ACID BATTERY CHARGERS



USB-LADEGERÄTE
USB-CHARGERS



POWERBANKS
POWERBANKS



KABEL
CABLES



REISESTECKER
TRAVEL PLUGS

ENERGY SERIES

ENERGY 16 PLUS



Part no. 1001-0004
pu pieces 4



POWERLINE SERIES

POWERLINE 4,2 PRO



Part no. 1001-0079
pu pieces 16



POWERLINE 5 PRO



Part no. 1001-0018
pu pieces 4



POWERLINE 8



Part no. 1001-0006
pu pieces 4



POWERLINE 2



Part no. 5107043
pu pieces 10



POWERLINE VARIO X



Part no. 1001-0085
pu pieces 4



DIE NEUE COMFORT-SERIE

THE NEW COMFORT SERIES

Intelligente "PERFECT 7"-Ladefunktion
Intelligent „PERFECT 7“ charging function

Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus
Quick capacity test of the inserted battery

Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
Display of the battery status by multicoloured LED per charging slot

Überwachung des Ladestandes jedes einzelnen Akkus
Monitoring the charge level of each individual battery

Akku-Defekt-Erkennung, Verpolschutz, mehrfacher Überladeschutz und autom. Umschaltung auf Impulserhaltungsladung
Battery defect detection, reverse polarity protection, multiple overcharge protection and automatic switchover to pulse conservation charging



Schnelles Laden
Fast charging
 Schnelles und kontrolliertes Laden mit bis zu 800 mA.
Fast and controlled charging with up to 800 mA.

Kapazitäts-Schnelltest
Quick capacity test
 Anzeige der Restladung des Akkus (rot, gelb, grün).
Display of the remaining battery charge (red, yellow, green).

3 Jahre Garantie
3 years warranty
 Wir gewähren eine verlängerte Herstellergarantie auf unsere Ladegeräte.
We give an extended warranty on our chargers.

Mehrere Schutzfunktionen
Multiple protection
 Mehrere Systeme schützen vor Überhitzung und Überladung.
Multiple systems protect against overheating and overcharging

Powered by USB ¹
 Ladung über USB mittels Powerbank, Laptop, in Fahrzeugen oder an der Steckdose.
Charging via USB using Powerbank, Laptop, In-Car or mains outlet.


Einzelnschachtüberwachung
Individual monitoring
 Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell geladen.
Each battery is charged and monitored separately.

PERFECT 7

Neue innovative Perfect 7 - Ladetechnologie

New innovative Perfect 7 - charging technology

Die vollautomatische 7-Stufen-Ladung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der eingelegten Akkus erheblich.
The fully automatic 7-step charging maximizes the life and performance of the inserted batteries considerably.



1 Kapazitätsschnelltest
Quick capacity test
 Die Restladung des Akkus wird vor Ladebeginn ermittelt und mittels Ampelsystem für 5 Sekunden angezeigt.
The remaining battery charge is determined before the start of charging and displayed for 5 seconds using a traffic light system.

2 Schonende Vorladung
Gentle pre-charging
 Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringerem Strom vorgeladen.
A weak or deeply discharged battery is precharged with lower current if necessary.

3 Akku Analyse
Battery Analysis
 Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und ausgewertet, um festzustellen, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist.
The battery behaviour of the cell is analysed and evaluated to determine whether it can still be reliably used or is defective.

4 Schnellladung
Quick charge
 Der Akku wird mit dem maximalen Strom geladen.
The battery is charged with the maximum current.

5 IQ-Abschaltung
IQ shutdown
 Die intelligente Überwachung des Akkus sorgt für eine zuverlässige Ladung sowie mehrfachen Schutz vor Überladung.
The intelligent monitoring of the battery ensures reliable charging and multiple protection against overcharging.

6 Top-Off-Ladung
Top off charge
 Bei dieser Stufe wird sichergestellt, dass der Akku schonend zu 100% vollgeladen wird.
This stage ensures that the battery is gently charged to 100% full.

7 Erhaltungsladung
Trickle charging
 Der Akku wird mittels Ladeimpulsen in vollständig geladenem Zustand gehalten.
The battery is kept in a fully charged state by means of charging pulses.

COMFORT SERIES

COMFORT MINI



Part no. 1001-0091
pu pieces 60

4 013674 161096

COMFORT MINI + 2x AA
2100MAH



Part no. 1001-0091-01
pu pieces 40

4 013674 171828

COMFORT SMART



Part no. 1001-0092
pu pieces 40

4 013674 161102

COMFORT SMART + 4x AA
2100MAH



Part no. 1001-0092-01
pu pieces 30

4 013674 171835

OTHER CHARGERS

BASIC IV + 4x AA 1300MAH



Part no. 1001-0120-01
pu pieces 30

4 013674 178179

BASIC II + 2x AA 1300MAH



Part no. 1001-0119-01
pu pieces 30

4 013674 178162

NIZN BATTERY CHARGER



Part no. 1001-0013
pu pieces 10

4 013674 021369

LITHIUM 2



Part no. 1001-0050
pu pieces 4

4 013674 109531

COMFORT MULTI



Part no. 1001-0093
pu pieces 20

4 013674 161126

COMFORT PLUS



Part no. 1001-0094
pu pieces 30

4 013674 161133

COMFORT PLUS + 4x AA
2100MAH



Part no. 1001-0094-01
pu pieces 20

4 013674 174416

BATTERY TESTERS

BATTERY TESTER



Part no. 4000001
pu pieces 24

4 013674 000005

ENERGY CHECK LCD



Part no. 4000392
pu pieces 4

4 013674 000395

BATTERY TESTER CAR
POWER CHECK



Part no. 4000002
pu pieces 16

4 013674 000029

POWER CHECK 12/24V



Part no. 1900-0019
pu pieces 10

4 013674 021710

COIN CELL TESTER



Part no. 1900-0035
pu pieces 10

4 013674 039418

PLUG-IN POWER SUPPLIES

APS 300



Part no. 1201-0021
pu pieces 56



4 013674 164073

APS 600



Part no. 1201-0022
pu pieces 56



4 013674 164097

APS 1000



Part no. 1201-0023
pu pieces 56



4 013674 164103

APS 1500



Part no. 1201-0024
pu pieces 56



4 013674 164127

DESKTOP POWER SUPPLIES

APS 2250L



Part no. 1201-0025
pu pieces 56



4 013674 164134

APS 2250H



Part no. 1201-0026
pu pieces 56



4 013674 164141

ALCT SERIES

ALCT 6-24/2



Part no. 1001-0016
pu pieces 4



4 013674 021741

ALCT 6-24/4



Part no. 1001-0017
pu pieces 4



4 013674 021758

ALCT 6-24/10



Part no. 1001-0014
pu pieces 4



4 013674 021512

ALCS SERIES

ALCS 2-12/0,4



Part no. 1001-0015
pu pieces 10



4 013674 021727

ALCS 2-24A



Part no. 9164016
pu pieces 10



4 013674 916405

BATTERY PACK CHARGERS

ACS48



Part no. 1001-0024
pu pieces 10



4 013674 036455

ACS110



Part no. 1001-0023
pu pieces 12



4 013674 036448

USB CHARGERS



Part no. 1001-0108
pu pieces 80

4 013674 176540



Part no. 1001-0112
pu pieces 80

4 013674 176670



Part no. 1001-0106
pu pieces 80

4 013674 176526



Part no. 1001-0114
pu pieces 80

4 013674 176663



Part no. 1001-0096
pu pieces 18

4 013674 161669



Part no. 1001-0107
pu pieces 48

4 013674 176533



Part no. 1001-0113
pu pieces 48

4 013674 176694



Part no. 1001-0109
pu pieces 80

4 013674 176557



Part no. 1001-0111
pu pieces 80

4 013674 176687



Part no. 1700-0134
pu pieces 15

4 013674 177776



Part no. 1700-0133
pu pieces 20

4 013674 177769



Part no. 1700-0132
pu pieces 40

4 013674 177752



Part no. 1700-0135
pu pieces 40

4 013674 177783



Part no. 1001-0099
pu pieces 4

4 013674 162864



Part no. 1001-0116
pu pieces 48

4 013674 178117



Part no. 1001-0123
pu pieces 48

4 013674 183180



Part no. 1001-0095
pu pieces 18

4 013674 161652



Part no. 1700-0147
pu pieces 20

4 013674 187195



Part no. 1700-0148
pu pieces 33

4 013674 187225



Part no. 1700-0091
pu pieces 20

4 013674 133840



Part no. 1700-0139
pu pieces 12

4 013674 178261

POWERBANKS

MAGNET CAR HOLDERS



Part no. 1700-0069
pu pieces 10

4 013674 118168



Part no. 1700-0070
pu pieces 4

4 013674 118182

DATA & CHARGING CABLES



Part no. 1700-0131
pu pieces 80

4 013674 176861



Part no. 1700-0130
pu pieces 80

4 013674 176878



Part no. 1700-0129
pu pieces 80

4 013674 176885



Part no. 1700-0076
pu pieces 8

4 013674 131198



Part no. 1700-0077
pu pieces 8

4 013674 131204



Part no. 1700-0078
pu pieces 8

4 013674 131211



Part no. 1700-0079
pu pieces 8

4 013674 131228



Part no. 1700-0080
pu pieces 8

4 013674 131235



Part no. 1700-0081
pu pieces 8

4 013674 131242



Part no. 1700-0136
pu pieces 8

4 013674 178100



Part no. 1700-0106
pu pieces 8

4 013674 152438



Part no. 1700-0107
pu pieces 8

4 013674 152445



Part no. 1700-0121
pu pieces 8

4 013674 168453



Part no. 1700-0122
pu pieces 8

4 013674 168460

WILINE

WILINE 15R



Part no. 1001-0126
pu pieces 60



WILINE 5



NEU | NEW

Part no. 1001-0125
pu pieces 24



IN-CAR CHARGERS

IN-CAR-CHARGER CC230PD



Part no. 1000-0029
pu pieces 80



IN-CAR-CHARGER CC227PD



Part no. 1000-0032
pu pieces 80



IN-CAR-CHARGER CC212



Part no. 1000-0030
pu pieces 80



IN-CAR-CHARGER CC105



Part no. 1000-0031
pu pieces 80



IN-CAR CHARGER 240C



Part no. 1000-0021
pu pieces 4



IN-CAR CHARGER 496



Part no. 1000-0017
pu pieces 4



TRAVEL ADAPTERS

TRAVEL PLUG ALL IN ONE 3



Part no. 1809-0000
pu pieces 4



TRAVEL PLUG "WORLD TO EU"



Part no. 1250-0011
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "WORLD TO EU + USB"



Part no. 1250-0012
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "EU TO UK"



Part no. 1250-0031
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "EU TO US"



Part no. 1250-0032
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "EU TO AU"



Part no. 1250-0033
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "EU TO CH"



Part no. 1250-0034
pu pieces 24



TRAVEL PLUG "EU TO IT"



Part no. 1250-0035
pu pieces 24



ENERGY SAVING MAINS SOCKET

AES1



Part no. 5024063
pu pieces 36



AKKUS & BATTERIEN



YEARS WARRANTY

RECHARGEABLE & DISPOSABLE BATTERIES



AKKUS
RECHARGEABLE BATTERIES



KAMERA-AKKUS
CAMERA-BATTERY-PACKS



BATTERIEN
BATTERIES



BATTERIEBOXEN
BATTERY BOXES



KNOPFZELLEN
COIN CELLS

max e



PREMIUM RANGE - LOW SELF-DISCHARGE NIMH

AAA / HR03 800 MAH 1
PCS. BULK



Part no. 5030981
pu pieces 50

4 013674 309818

AAA / HR03 800 MAH 2
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030982
pu pieces 12

4 013674 309825

AAA / HR03 800 MAH 4
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5035042
pu pieces 12

4 013674 350421

AA / HR6 2100 MAH 1 PCS.
BULK



Part no. 5030991
pu pieces 50

4 013674 309917

AA / HR6 2100 MAH 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5030992
pu pieces 12

4 013674 309924

AA / HR6 2100 MAH 4 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035052
pu pieces 12

4 013674 350520

AA / HR6 TYP 2500 (MIN.
2400 MAH) 1 PCS. BULK



Part no. 5035431
pu pieces 50

4 013674 035441

AA / HR6 TYP 2500 (MIN.
2400 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035432
pu pieces 12

4 013674 354320

AA / HR6 TYP 2500 (MIN.
2400 MAH) 4 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035442
pu pieces 12

4 013674 354429

C / HR14 4500 MAH 1 PCS.
BULK



Part no. 5035351
pu pieces 25

4 013674 535156

C / HR14 4500 MAH 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035352
pu pieces 6

4 013674 353521

D / HR20 8500 MAH 1 PCS.
BULK



Part no. 5035361
pu pieces 10

4 013674 353613

D / HR20 8500 MAH 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035362
pu pieces 6



D / HR20 TYP 10000 (MIN.
9300 MAH) 1 PCS. BULK



Part no. 5030641
pu pieces 10



D / HR20 TYP 10000 (MIN.
9300 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5030642
pu pieces 6



9V BLOCK / 6F22 TYP 300
(MIN. 270 MAH) 1 PCS. BULK



Part no. 5035451
pu pieces 25



AAA / HR03 TYP 1100 (MIN.
1050 MAH) 4 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035232
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2700 (MIN.
2500 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5030852
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2700 (MIN.
2500 MAH) 4 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5030842
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) 1 PCS. BULK



Part no. 5035201
pu pieces 50



9V BLOCK / 6F22 TYP 300
(MIN. 270 MAH) 1 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035453
pu pieces 6



AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035202
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) 4 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035212
pu pieces 12



PREMIUM RANGE - HIGH CAPACITY NIMH

AAA / HR03 TYP 1000 (MIN.
950 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5030892
pu pieces 12



AAA / HR03 TYP 1000 (MIN.
950 MAH) 4 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5030882
pu pieces 12



AAA / HR03 TYP 1100 (MIN.
1050 MAH) 1 PCS. BULK



Part no. 5035221
pu pieces 50



AAA / HR03 TYP 1100 (MIN.
1050 MAH) 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 5035222
pu pieces 12



AAA / HR03 800 MAH DECT
3 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030142
pu pieces 12



AAA / HR03 800 MAH DECT
2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5035332
pu pieces 12



AA / HR6 1300 MAH DECT 2
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030802
pu pieces 12



AAA / HR03 TYP 900 (MIN.
800 MAH) PHOTO 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5030512
pu pieces 12



PREMIUM RANGE - SPECIAL NIMH

AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) DIGITAL 4 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035092
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) DIGITAL 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5035082
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2850 (MIN.
2650 MAH) DIGITAL 1 PCS.
BULK



Part no. 5035021
pu pieces 50



9V BLOCK / 6F22 200 MAH
1 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5035342
pu pieces 6



BASIC RANGE - LOW SELF-DISCHARGE NIMH

AAA / HR03 550 MAH 1
PCS. BULK



Part no. 5030771
pu pieces 50



AAA / HR03 550 MAH 4
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030772
pu pieces 12



AA / HR6 1300 MAH 1 PCS.
BULK



Part no. 5030791
pu pieces 50



AA / HR6 1300 MAH 4 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5030792
pu pieces 12



AAA / HR03 550 MAH DECT
2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5035523
pu pieces 12



AA / HR6 800 MAH DECT 2
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030902
pu pieces 12



AAA / HR03 550 MAH
SOLAR 2 PCS. BLISTER
PACKAGING



Part no. 1311-0001
pu pieces 12



AA / HR6 800 MAH SOLAR 2
PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5035513
pu pieces 12



C / HR14 2500 MAH 2 PCS.
BLISTER PACKAGING



Part no. 5030912
pu pieces 6



D / HR20 5000 MAH 1 PCS.
BULK



Part no. 5030921
pu pieces 10



D / HR20 5000 MAH 2 PCS.



Part no. 5030922
pu pieces 6



9V BLOCK / 6F22 200 MAH
1 PCS. BULK



Part no. 5035341
pu pieces 25



AA / HR6 2400 MAH PHOTO
2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030492
pu pieces 12



AA / HR6 2400 MAH PHOTO
4 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5030482
pu pieces 12



NIZN - SPECIAL

MICRO AAA 900MWH 4 PCS. SHRINK



Part no. 1321-0001
pu pieces 12



MIGNON AA 2500MWH 4 PCS. SHRINK



Part no. 1322-0005
pu pieces 12



LI-ION CELLS

LI-ION 2600 MAH



Part no. 1307-0000
pu pieces 10



LI-ION 3500 MAH



Part no. 1307-0001
pu pieces 10



LI-ION 2600 MAH



Part no. 1307-0002
pu pieces 10



LI-ION 3400 MAH



Part no. 1307-0003
pu pieces 10



LI-ION 850 MAH



Part no. 1300-0017
pu pieces 10



LI-ION 850 MAH



Part no. 1300-0015
pu pieces 10



BATTERY PACKS



Canon

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
5022673	A-Can NB 2 LH	Canon NB-2 LH	700 mAh	7,4 V	4
5022263	A-Can NB 4 L	Canon NB-4 L	700 mAh	3,7 V	4
5022953	A-Can NB 5 L	Canon NB-5 L	800 mAh	3,7 V	4
5044453	A-Can NB 6 L	Canon NB-6 L	750 mAh	3,7 V	4
5044523	A-Can NB 7 L	Canon NB-7 L	800 mAh	7,4 V	4
1400-0028	A-Can NB 11 L	Canon NB-11 L	600 mAh	3,7 V	4
1400-0069	A-Can NB 13L	Canon NB 13L	1010 mAh	3,7 V	4
5022283	A-Can BP 511	Canon BP 511	1400 mAh	7,4 V	4
5044443	A-Can LP E5	Canon LP-E5	1000 mAh	7,4 V	4
1400-0000	A-Can LP E6	Canon LP-E6	1400 mAh	7,4 V	4
5044853	A-Can LP E8	Canon LP-E8	1000 mAh	7,4 V	4
1400-0018	A-Can LP E10	Canon LP E10	1000 mAh	7,4 V	4
1400-0045	A-Can LP-E12	Canon LP-E12	750 mAh	7,4 V	4



Casio

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
5022303/05	A-Cas NP 40	Casio NP 40	1100 mAh	3,7 V	4



Fujifilm

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
1400-0036	A-Fuj NP 45	Fujifilm NP-45	700 mAh	3,7 V	4
1400-0022	A-Fuj NP 95	Fujifilm NP-95	1800 mAh	3,7 V	4
1400-0029	A-Fuj NP-W 126	Fujifilm NP-W 126	1000 mAh	7,4 V	4



Panasonic

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
5044593	A-Pan BCG 10 E	Panasonic DMW-BCG 10 E	890 mAh	3,7 V	4
5022783/05	A-Pan CGA S 005	Panasonic CGA-S 005	1020 mAh	3,7 V	4
5022903	A-Pan CGA S006	Panasonic CGA-S 006	750 mAh	7,4 V	4
5022963	A-Pan CGA S 007	Panasonic CGA-S 007	800 mAh	3,7 V	4
1400-0026	A-Pan BMB 9 E	Panasonic DMW-BMB 9 E	890 mAh	7,4 V	4
1400-0050	A-Pan DMW-BCM13E	Panasonic Lumix DMC-TZ 41, FT 5	950 mAh	3,7 V	4
1400-0056	A-PAN DMW-BLC12	Panasonic DMW-BLC-12	1000 mAh	7,4 V	4
1400-0063	A-Pan DMW-BLG 10	Panasonic DMW-BLG 10	730 mAh	7,4 V	4



Olympus

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
1400-0015	A-Oly BLS 5	Olympus BLS-5	1050 mAh	7,4 V	4
5022933/05	A-Oly LI 42B	Olympus LI-42B	700 mAh	3,7 V	4
5044363	A-Oly LI 50B	Olympus LI-50B	730 mAh	3,7 V	4



Pentax

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
1400-0020	A-Pen D-Li 109	Pentax D-Li 109	1100 mAh	7,4 V	4



Nikon

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
5044073	A-Nik EN EL 3e	Nikon EN-EL 3e	1400 mAh	7,4 V	4
5044133/05	A-Nik EN EL 9	Nikon EN-EL 9	1100 mAh	7,4 V	4
5044483	A-Nik EN EL 12	Nikon EN-EL 12	1050 mAh	3,7 V	4
1400-0042	A-Nik EN EL 14	Nikon EN-EL 14	1050 mAh	7,4 V	4
1400-0043	A-Nik EN EL 15	Nikon EN-EL 15	1600 mAh	7 V	4
1400-0016	A-Nik EN EL 19	Nikon EN-EL 19	700 mAh	3,7 V	4
1400-0064	A-Nik EN EL 23	Nikon EN-EL 23	1600 mAh	3,7 V	4



Sony

PART NO.	PRODUKTNAME	ERSETZT	NOMINAL-KAPAZITÄT	NOMINAL-SPANNUNG	VE STÜCK
1400-0009	A-Son NP BN 1	Sony NP-BN 1	650 mAh	3,7 V	4
1400-0041	A-Son NP BX1	Sony NP BX1	1000 mAh	3,7 V	4
5044623	A-Son NP FH 50	Sony NP-FH 50	750 mAh	7,4 V	4
5044503	A-Son NP FM 500 H	Sony NP-FM 500 H	1600 mAh	7,4 V	4
1400-0007	A-Son NP FV 70	Sony NP-FV 70	1600 mAh	7,4 V	4
1400-0008	A-Son NP FW 50	Sony NP-FW 50	900 mAh	7,4 V	4
1400-0078	A-Son NP-F970	Sony NP-F970	6600 mAh	7,4 V	4
1400-0079	A-Son NP FZ-100	Sony NP FZ-100	2000 mAh	7,4 V	4

X-POWER BLISTER

AAA / LR03 2 PCS. BLISTER PACKAGING



AAA / LR03 4 PCS. BLISTER PACKAGING



AA / LR6 2 PCS. BLISTER PACKAGING



AA / LR6 4 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5015603
pu pieces 10



Part no. 5015653
pu pieces 10



Part no. 5015613
pu pieces 20



Part no. 5015663
pu pieces 20



X-POWER BULK

AAA / LR03 2 PCS. SHRINK



AAA / LR03 3 PCS. SHRINK



AAA / LR03 4 PCS. SHRINK



AA / LR6 2 PCS. SHRINK



Part no. 5015671
pu pieces 10



Part no. 5015721
pu pieces 10



Part no. 1521-0007
pu pieces 10



Part no. 5015731
pu pieces 10



C / LR14 2 PCS. BLISTER PACKAGING



D / LR20 2 PCS. BLISTER PACKAGING



E / 6LR61 1 PCS. BLISTER PACKAGING



AAAA / LR08 2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5015623
pu pieces 10



Part no. 5015633
pu pieces 10



Part no. 5015643
pu pieces 10



Part no. 1510-0005
pu pieces 10



AA / LR6 4 PCS. SHRINK



C / LR14 1 PCS. BULK



D / LR20 1 PCS. BULK



E / 6LR61 10 PCS. BULK



Part no. 5015681
pu pieces 10



Part no. 5015691
pu pieces 20



Part no. 5015701
pu pieces 20



Part no. 5015711
pu pieces 10



ALKALINE RED

AAA / LR03 4 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5015553
pu pieces 10

4 013674 005512

AA / LR6 4 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5015563
pu pieces 20

4 013674 005529

C / LR14 2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 1513-0000
pu pieces 10

4 013674 007486

D / LR20 2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 1514-0000
pu pieces 10

4 013674 007493

EXTREME LITHIUM

AAA / FR03 2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5021013
pu pieces 10

4 013674 003747

AA / FR6 50 PCS. BULK



Part no. 1502-0001
pu pieces 50

4 013674 010219

AA / FR6 2 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5021003
pu pieces 10

4 013674 003730

AA / FR6 4 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 1512-0002
pu pieces 10

4 013674 009701

AAA / LR03 8 PCS. SHRINK



Part no. 5015360
pu pieces 10

4 013674 015368

AAA / LR03 20 PCS. BOX



Part no. 5015538
pu pieces 10

4 013674 005475

AA / LR6 8 PCS. SHRINK



Part no. 5015280
pu pieces 10

4 013674 015283

AA / LR6 20 PCS. BOX



Part no. 5015548
pu pieces 10

4 013674 005482

AA / FR6 8 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 1512-0012
pu pieces 8

4 013674 005482

E / 1604LC / PP3 1 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 5021023
pu pieces 10

4 013674 005482

C / LR14 4 PCS. SHRINK



Part no. 5015571
pu pieces 5

4 013674 005536

D / LR20 4 PCS. SHRINK



Part no. 5015581
pu pieces 5

4 013674 005543

E / 6LR61 1 PCS. BLISTER PACKAGING



Part no. 1515-0000
pu pieces 10

4 013674 007509

E / 6LR61 2 PCS. SHRINK



Part no. 5015591
pu pieces 10

4 013674 005550

ZINC-CARBON

6 V HEAVY DUTY



Part no. 1500-0003
pu pieces 15

4 013674 034581

4,5 V HEAVY DUTY



Part no. 5013091
pu pieces 10

4 013674 013098

ZINC-AIR

6 V HEAVY DUTY



Part no. 1500-0047
pu pieces 12

4 013674 147656

SMOKE DETECTOR

E / 1604LC / PP3 LITHIUM



Part no. 5021023-01
pu pieces 16



E / 6LR61 ALKALINE



Part no. 1515-0006
pu pieces 10



INDUSTRIAL ALKALINE

1.5 V AAA / LR03



Part no. 1501-0009
pu pieces 10



1.5 V AA / LR6



Part no. 1502-0006
pu pieces 10



1.5 V C / LR14



Part no. 1503-0000
pu pieces 10



1.5 V D / LR20



Part no. 1504-0000
pu pieces 10



E / 6LR61



Part no. 1505-0001
pu pieces 10



INDUSTRIAL LITHIUM

1.5 V AAA / FR03



Part no. 1501-0010
pu pieces 10



1.5 V AA / FR6



Part no. 1502-0005
pu pieces 16



E / 1604LC / PP3



Part no. 1505-0002
pu pieces 10



BATTERY BOX

BATTERY BOX 4



Part no. 4000740
pu pieces 20



BATTERY BOX 8 PLUS



Part no. 4000033
pu pieces 15



ALKALINE BATTERY 35 PCS. BOX



Part no. 1520-0004
pu pieces 6



BATTERY BOX 48



Part no. 1900-0041
pu pieces 24



BATTERY BOX 48 WITH TESTER



Part no. 1900-0041-1
pu pieces 24



ALKALINE COIN CELLS

LR41 / LR736 / AG3



Part no. 5015332
pu pieces 10
4 013674 015337

LR43 / LR1142 / AG12



Part no. 5015293
pu pieces 10
4 013674 015290

LR44 / LR1154 / AG13



Part no. 5015303
pu pieces 10
4 013674 015306

LR54 / LR1130 / AG10



Part no. 5015313
pu pieces 10
4 013674 015313

CR2025



Part no. 5020142
pu pieces 10
4 013674 020140

CR2032



Part no. 5020122
pu pieces 10
4 013674 502011

CR2330



Part no. 1516-0009
pu pieces 10
4 013674 024780

CR2354



Part no. 1516-0012
pu pieces 10
4 013674 025572

LITHIUM COIN CELLS

CR1025



Part no. 1516-0005
pu pieces 10
4 013674 024742

CR1216



Part no. 1516-0007
pu pieces 10
4 013674 024766

CR1220



Part no. 5020062
pu pieces 10
4 013674 020065

CR1225



Part no. 1516-0008
pu pieces 10
4 013674 024773

CR2430



Part no. 5020092
pu pieces 10
4 013674 020096

CR2450



Part no. 5020112
pu pieces 10
4 013674 020119

CR2477



Part no. 1516-0010
pu pieces 10
4 013674 024797

CR3032



Part no. 1516-0013
pu pieces 10
4 013674 025596

LITHIUM SPECIAL

CR1616



Part no. 5020132
pu pieces 10
4 013674 020133

CR1620



Part no. 5020072
pu pieces 10
4 013674 020072

CR1632



Part no. 1516-0004
pu pieces 10
4 013674 024230

CR2016



Part no. 5020082
pu pieces 10
4 013674 020089

ER14505 / AA



Part no. 1522-0036-1
pu pieces 390
4 013674 187553

ER14250 / 1/2AA



Part no. 1522-0037-1
pu pieces 650
4 013674 187560

CR123A / CR17335 BULK



Part no. 5020011
pu pieces 50
4 013674 200115

CR123A / CR17335



Part no. 5020012
pu pieces 12
4 013674 020010

CR123A / CR17335



Part no. 1510-0023
pu pieces 12
4 013674 121571

CR2 / CR17355 BULK



Part no. 5020021
pu pieces 50
4 013674 200214

CR2 / CR17355



Part no. 5020022
pu pieces 12
4 013674 020027

2CR5



Part no. 5020032
pu pieces 12
4 013674 020034

ALKALINE SPECIAL

LR1



Part no. 5015453
pu pieces 10
4 013674 154531

4LR44



Part no. 1510-0009
pu pieces 10
4 013674 021352

A10 / LR10



Part no. 1510-0006
pu pieces 10
4 013674 021321

A11 / LR11



Part no. 1510-0007
pu pieces 10
4 013674 021338

CR1/3N / CR11108 / 2L76



Part no. 1516-0097
pu pieces 10
4 013674 121953

A23 / LR23



Part no. 5015182
pu pieces 10
4 013674 015184

A23 / LR23



Part no. 1510-0024
pu pieces 10
4 013674 123094

A27 / LR27



Part no. 1516-0001
pu pieces 10
4 013674 021154

A29 / LR29



Part no. 1510-0008
pu pieces 10
4 013674 021345

SILVEROXIDE COIN CELLS

SR44 / SR1154 / 357



Part no. 1516-0011
pu pieces 10
4 013674 025534

SR66 / SR626 / 377



Part no. 1516-0019
pu pieces 10
4 013674 026135

HEARING AID

10 / PR70



Part no. 5013223
pu pieces 10
4 013674 013227

312 / PR41



Part no. 5013233
pu pieces 10
4 013674 013234

13 / PR48



Part no. 5013243
pu pieces 10
4 013674 013241

675 / PR44



Part no. 5013253
pu pieces 10
4 013674 013258

LED LICHT

LED LIGHT



TASCHENLAMPEN
FLASHLIGHTS



STIRNLAMPEN
HEADLIGHTS



HANDSCHEINWERFER
SPOTLIGHTS



ARBEITSLAMPEN
WORK LIGHTS



FLUTLICHTER
FLOODLIGHTS



HAUS & BÜRO
HOME & OFFICE



CAMPING & DEKO
CAMPING & DECO

M-SERIES

M100F



Part no. 1600-0170
pu pieces 6



M250F



Part no. 1600-0171
pu pieces 6



M200F



Part no. 1600-0173
pu pieces 6



M350F



Part no. 1600-0172
pu pieces 6



M900P



Part no. 1600-0162
pu pieces 6



FUTURE T SERIES

T50F



Part no. 1600-0159
pu pieces 6



FUTURE T120



Part no. 1600-0160
pu pieces 6



FUTURE MULTI 3IN1



Part no. 1600-0137
pu pieces 6



FUTURE T150



Part no. 1600-0145
pu pieces 6



FUTURE T200F



Part no. 1600-0138
pu pieces 6



FUTURE T300F



Part no. 1600-0202
pu pieces 4



FUTURE T500F



Part no. 1600-0203
pu pieces 4
4 013674 128082

FUTURE T350FR



Part no. 1600-0247
pu pieces 6
4 013674 147939

FUTURE T400FR



Part no. 1600-0150
pu pieces 1
4 013674 105977

T600FRB



Part no. 1600-0268
pu pieces 5
4 013674 153732

DAILY USE 300B



NEU | NEW

Part no. 1600-0430
pu pieces 30
4 013674 179190

X LED SERIES

X10

AUSLAUFARTIKEL
DISCONTINUED PRODUCT



Part no. 1600-0153
pu pieces 6
4 013674 106929

X15 LED



Part no. 1600-0169
pu pieces 6
4 013674 118199

X20

AUSLAUFARTIKEL
DISCONTINUED PRODUCT



Part no. 1600-0154
pu pieces 6
4 013674 106936

X30

AUSLAUFARTIKEL
DISCONTINUED PRODUCT



Part no. 1600-0155
pu pieces 6
4 013674 106943

SPECIAL LIGHTS

PENLIGHT PLC15B



NEU | NEW

Part no. 1600-0458
pu pieces 6
4 013674 183784

PENLIGHT PLC20B



NEU | NEW

Part no. 1600-0457
pu pieces 6
4 013674 183739

ACTION COB LED



Part no. 1600-0399
pu pieces 7
4 013674 171507

TWINFLEX READING LIGHT



Part no. 1600-0119
pu pieces 4
4 013674 076178

DAILY USE SERIES

DAILY USE 50B

NEU | NEW



Part no. 1600-0426
pu pieces 81
4 013674 179152

DAILY USE 70B

NEU | NEW



Part no. 1600-0427
pu pieces 90
4 013674 179169

DAILY USE 150B

NEU | NEW



Part no. 1600-0428
pu pieces 72
4 013674 179176

DAILY USE 270B

NEU | NEW



Part no. 1600-0429
pu pieces 60
4 013674 179183

RC2



Part no. 5101173
pu pieces 4
4 013674 005505

HEADLIGHT SERIES

HD70B



Part no. 1600-0260
pu pieces 4

4 013674 151257

HD200B



Part no. 1600-0198
pu pieces 6

4 013674 127542

HD230BS



Part no. 1600-0386
pu pieces 6

4 013674 169566

HD250RS



Part no. 1600-0224
pu pieces 6

4 013674 139873

HD500R



Part no. 1600-0325
pu pieces 6

4 013674 125425

HD120B



Part no. 1600-0357
pu pieces 12

4 013674 167364

SPOTLIGHTS

HS5R



Part no. 1600-0222
pu pieces 6

4 013674 139828

HS20R PRO



Part no. 1600-0223
pu pieces 6

4 013674 139866

HS230B



Part no. 1600-0441
pu pieces 4

4 013674 182855

WORK LIGHTS

PL130B



Part no. 1600-0385
pu pieces 16

4 013674 169368

IL 150B



Part no. 1600-0211
pu pieces 8

4 013674 129317

WL390R



Part no. 1600-0440
pu pieces 33

4 013674 182848

IL300R



Part no. 1600-0152
pu pieces 4

4 013674 106004

WL250B SLIM



Part no. 1600-0265
pu pieces 16

4 013674 153091

WL230B



Part no. 1600-0355
pu pieces 9

4 013674 166442

WL210B



Part no. 1600-0387
pu pieces 16

4 013674 169573

WL30B CLIP



Part no. 1600-0302
pu pieces 24

4 013674 156436

WL180B BIT HOLDER



Part no. 1600-0303
pu pieces 30

4 013674 156443

WL450R SLIM



Part no. 1600-0304
pu pieces 32

4 013674 156450

HS4500R-DUO



Part no. 1600-0358
pu pieces 4

4 013674 167357

BATTERY PACK FOR HS4500R-DUO



Part no. 1400-0080
pu pieces 16

4 013674 167494

FLOODLIGHTS

FL800R



Part no. 1600-0274
pu pieces 6

4 013674 154340

FL1600R



Part no. 1600-0275
pu pieces 6

4 013674 154357

FL2400R



Part no. 1600-0276
pu pieces 6

4 013674 154364

FL4500R



Part no. 1600-0402
pu pieces 4

4 013674 172627

WFL800



Part no. 1600-0280
pu pieces 6

4 013674 154401

WFL1600



Part no. 1600-0281
pu pieces 6

4 013674 154456

WFL2400



Part no. 1600-0282
pu pieces 6

4 013674 154463

FL800AC



Part no. 1600-0277
pu pieces 6

4 013674 154395

FL1600AC



Part no. 1600-0278
pu pieces 6

4 013674 154388

FL2400AC



Part no. 1600-0279
pu pieces 6

4 013674 154371

FL4500AC



Part no. 1600-0403
pu pieces 4

4 013674 172658

WFL800S



Part no. 1600-0283
pu pieces 6

4 013674 154470

WFL1600S



Part no. 1600-0284
pu pieces 6

4 013674 154487

WFL2400S



Part no. 1600-0285
pu pieces 6

4 013674 154494

FL7200AC



Part no. 1600-0404
pu pieces 4

4 013674 172665

HOME & LIVING SERIES

LED STRIP WITH A SENSOR



Part no. 1600-0436
pu pieces 36



CABINET LIGHT S



Part no. 1600-0437
pu pieces 100



CABINET LIGHT M



Part no. 1600-0438
pu pieces 50



CABINET LIGHT L



Part no. 1600-0439
pu pieces 50



CAMPING & DECORATION

MINI CAMPING LANTERN



Part no. 1600-0388
pu pieces 8



CL200B



Part no. 1600-0286
pu pieces 12



CL600B



Part no. 1600-0287
pu pieces 4



ACCESSORIES

NL10AC



Part no. 1600-0406
pu pieces 54



NL15AC + 2USB



Part no. 1600-0407
pu pieces 30



NL25B



Part no. 1600-0405
pu pieces 8



STYLUS TOUCH 4IN1



Part no. 1600-0271
pu pieces 10



HOLSTER



Part no. 1600-0017
pu pieces 10



UNIVERSAL TORCH HOLDER



Part no. 1600-0080
pu pieces 20



CARRYING STRAP FOR
HS100SER, HS5R & HS20R
PRO



Part no. 1600-0022
pu pieces 6



STAND FOR ANSMANN
LUMINARY BASE



Part no. 1600-0315
pu pieces 1



SEARCH & FIND STICK SF-1



Part no. 5000023
pu pieces 10



LASERPOINTER 4IN1



Part no. 1600-0269
pu pieces 10



LASERPOINTER 2IN1



Part no. 1600-0270
pu pieces 12



MINI KEYCHAIN LIGHT



Part no. 1600-0272
pu pieces 12





ANSMANN
 4♥KIDS

NIGHTLIGHTS

DEER MOBILE NIGHTLIGHT



Part no. 1800-0059
 pu pieces 4



FOX MOBILE NIGHTLIGHT



Part no. 1800-0060
 pu pieces 4



STARLIGHT LADYBIRD



Part no. 5870012
 pu pieces 4



DIE MAUS

SLUMBER-NIGHTLIGHT
 MOUSE



Part no. 1800-0013
 pu pieces 4



SLUMBER-NIGHTLIGHT
 ELEPHANT



Part no. 1800-0014
 pu pieces 4



MOBILE NIGHTLIGHT
 MOUSE



Part no. 1800-0016
 pu pieces 4



MOBILE NIGHTLIGHT
 ELEPHANT



Part no. 1800-0017
 pu pieces 4



LULLABY-STARLIGHT
 ELEPHANT



Part no. 1800-0015
 pu pieces 4



CHARGERS

NiMH/NiCd



Akku-Typen / Rechargeable battery types	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH/NiCd/Li-Ion/LiPo	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiZn	Li-Ion/ NiMH	
Eingangsspannung Input voltage	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC / 12V DC	100-240 V AC	100-240 V AC	5 V DC (USB)	5 V DC (USB)	5 V DC (USB)	5 V DC (USB)	100-240 V AC	5 V DC (USB)	5 V DC (USB)	100-240 V AC	5 V DC (USB)	
Weltweit einsetzbar Worldwide use	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ladestrom in mA (Anzahl) Charging current in mA (numbers)	Micro AAA	400, 600, 800 (1-4)	400, 600, 800 (1-4)	500 (1-8)		1000 (2)	400 (1-2)	400 (1-4)	400 (1-4)	350 (1-4)	100 (1-2)	100 (1-4)	500 (1-4) NiZn	500 (1-2)	
	Mignon AA	400, 600, 800 (1-4) 1500, 1800 (1-2)	400, 600, 800 (1-4) 1500, 1800 (1-2)	500 (1-8)		1000 (2)	800 (1-2)	800 (1-4)	800 (1-4)	650 (1-4)	200 (1-2)	200 (1-4)	500 (1-4) NiZn	500 (1-2)	
	Baby C		400, 600, 800 (1-4) 1500, 1800 (1-2)												
	Mono D		400, 600, 800 (1-4) 1500, 1800 (1-2)												
	9V E-Block	60 (1-2)		15 (1)		70 (1-2)					15 (1)	15 (1)			
	Lithium Akkus Lithium batteries						600 (3.7 V) 500 (7.4 V)								1000 (1-2)
	USB	1000 (1-2)	1000 (1)	1000 (1)			1000 (1)								
Ladezeit für Mignon AA 1000 mAh Charging time for Mignon AA 1000 mAh	1.2 h	0.6h - 3 h	0.6h - 3 h	2.4 h	9 V (100 mAh) 1.7 h	1.2 h 2.5 h Akkupacks	1.5 h	1.5 h	1.5 h	2 h	6 h	6 h	3.5 h	2.4 h	
Ladetechnologie Charging technology	-ΔU -ΔV	•	•	• (bei Rundzellen) (only round cells)	•	•	•	•	• (bei Rundzellen) (only round cells)	• (bei Rundzellen) (only round cells)	•	•	•	•	
	Temperaturüberwachung Temperature control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Sicherheitstimer Safety timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	CCCV (constant current constant voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LCD Anzeige LCD display	•	•	• (bei Rundzellen) (only round cells)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Einzelzschachtüberwachung Individual supervision of cells	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Überladeschutz (Erhaltungsladung) Overcharging protection (trickle charge)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (Überladeschutz Over-charging protection)	•	
Entladefunktion Discharge function	•	•	• (bei Rundzellen) (only round cells)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Refresh Funktion Refresh function	• (autom.)	•	• (bei Rundzellen) (only round cells)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Akku-Defekterkennung Faulty cell detection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (NiMH Erkennung NiMH detection)	•	
Kapazitäts-Schnelltest Capacity quick test	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	244 x 262 x 60	130 x 80 x 31	170 x 142 x 49	120 x 139 x 31	124 x 70 x 49	112 x 55 x 22	42 x 97 x 29	72 x 29 x 97	174 x 53 x 197	125 x 68 x 72	37 x 75 x 26	66 x 75 x 25	118 x 72 x 51	125 x 73 x 32	
Gewicht (g) Weight (g)	1240	310	650	450	134	156	75	110	330	150	88	146	150	140	
VE PU	4	4	4	4	10	4	60	40	20	30	30	30	10	4	
Add. country versions (Standard: EU)	UK US	UK	UK	UK US	UK US	UK									
Enthaltenes Zubehör Included in package		• AC Netzteil • AC power supply	• AC Netzteil • KFZ-Adapter • AC power supply • Car adaptor	• AC Netzteil • AC power supply	• 1 Primärstecker • 1 primary plug	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	• Micro-USB-Kabel • Micro USB cable	
Art.-Nr. Part No.	1001-0004	1001-0079	1001-0018	1001-0006	5107043	1001-0085	1001-0091 (ohne Akkus) (without cells) 1001-0091-01 (incl. 2x AA 2100 mAh)	1001-0092 (ohne Akkus) (without cells) 1001-0092-01 (incl. 4x AA 2100 mAh)	1001-0093	1001-0094 (ohne Akkus) (without cells) 1001-0094-01 (incl. 4x AA 2100 mAh)	1001-0119-01	1001-0120-01	1001-0013	1001-0050	

* Entweder Rundzellenladung oder Ladung über USB | You can either charge round cells or other devices via USB

POWER SUPPLIES



APS 300

APS 600

APS 1000

APS 1500

APS 2250 L

APS 2250 H

Für / For	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Eingangsspannung Input voltage	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC
Sekundär-Steckerset Multiple output plugs	•	•	•	•	•	•
Max. Ausgangsstrom (mA) Max. output current (mA)	3.0 V DC	600	600	1000	1500	
	4.5 V DC	600	600	1000	1500	
	5.0 V DC	600	600	1000	1500	2250
	6.0 V DC	600	600	1000	1500	2250
	7.5 V DC	450	600	1000	1500	2250
	9.0 V DC	400	600	1000	1500	2250
	12.0 V DC	300	600	1000	1500	2250
	13.5 V DC					1800
	15.0 V DC					1800
	18.0 V DC					1500
19.0 V DC					1400	
20.0 V DC					1350	
22.0 V DC					1200	
24.0 V DC					1000	
Max. Ausgangsleistung (W) Max. output power (W)	3.6	7.2	12	18	27	27
Stabilisiert Stabilized	•	•	•	•	•	•
Umpolkupplung Polarity socket	•	•	•	•	•	•
Abmessung (mm) Dimensions (mm)	42 x 69 x 70	42 x 69 x 70	48 x 74 x 70	55 x 80 x 70	53 x 100 x 32	53 x 100 x 32
Gewicht (g) Weight (g)	102	125	144	161	291	291
Art.-Nr. Part.No.	1201-0021	1201-0022	1201-0023	1201-0024	1201-0025	1201-0026
VE PU	4	4	4	4	4	4
Add. country versions (Standard-EU)	UK	UK	UK	UK	UK US	UK US

LEAD ACID BATTERY CHARGERS

ALCT 6-24/2



ALCT 6-24/4



ALCT 6-24/10



ALCS 2-12/0.4



ALCS 2-24/A



Eingangsspannung Input voltage	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Akkuspannung Battery voltage	Autom. 6 / 12 / 24	Autom. 6 / 12 / 24	Autom. 6 / 12 / 24	2 / 6 / 12	Autom. 2 / 6 / 12 / 24
Ladestrom (mA) Max. charging current	500 / 2000 / 1000	1000 / 4000 / 2000	1000 / 10000 / 5000	400	900 / 700 / 600 / 300
Ladekennlinie Charging characteristics					
Empfohlen für Akkus ab... Recommended for recharg. batteries from...					
Geeignete Batterietypen Suitable battery types	Blei-Säure/Blei-Gel/Blei-Vlies Lead Acid/Gel/SLA				
Ladestromregelung Charge current control	•	•	•	•	•
Überladeschutz Over-charging protection	•	•	•	•	•
Abmessung/Gewicht Dimensions/Weight	215 x 120 x 70mm 560 g	265 x 115 x 70mm 600 g	272 x 194 x 142mm 1300 g	150 x 75 x 58mm 182 g	106 x 68 x 88mm 575 g
Art.-Nr. Part.No.	1001-0016	1001-0017	1001-0014	1001-0015	9164016
VE PU	4	10	4	4	10
Add. country versions (Standard: EU)	UK	UK	UK	UK	UK

BATTERY PACK CHARGER NiMH/NiCd

ACS 48



ACS 110



Eingangsspannung Input voltage	100-240 V	100-240 V
Sekundär-Steckerset Multiple plug-in	•	•
Umpolkupplung Polarity socket	•	•
Adapterkabel Adapter cable	Tamiya	Tamiya & Krokodilklemmen
Anzahl der Zellen Number of cells	4 - 8 NiMH/NiCd	1 - 10 NiMH/NiCd
Max. Kapazität (mAh) Max. capacity		10000
Ladestrom (mA) Charging current	150 - 350	800
Ladezeit für 1000 mA Charging time for 1000 mA	3.4 - 8 h	1.5 h
Microprocessor -ΔV -ΔU		•
Sicherheitstimer Safety timer		•
Entladefunktion Discharging function		•
Akku-Defekterk. Faulty cell detection		•
Abmessung, Gewicht Dimensions, Weight	74 x 44 x 76mm 141 g	118 x 62 x 88mm 270 g
VE PU	10	12
Art.-Nr. Part No.	1001-0024	1001-0023

USB-CHARGERS



Kompatibel mit Compatible with	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications
Für Modell For type	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various
Eingangsspannung Input voltage	100-240 V AC 50/60 Hz max. 0.3 A	100-240 V AC 50/60 Hz max. 0.3 A	110-240 V AC 50/60 Hz max. 0.5 A	110-240 V AC 50/60 Hz max. 0.5 A	110-240 V AC 50/60 Hz max. 1.0 A	110-240 V AC 50/60 Hz max. 1.0 A
Ausgang Output	1x 5 V DC 1 A max. 5 W	1x 5 V DC 1 A max. 5 W	2x 5 V DC 2.4 A max. 12 W	2x 5 V DC 2.4 A max. 12 W	USB 1 & 2: 5 V 3.0 A 15 W USB 3 & 4: 5 V 3.0 A 15 W Gesamt: 5 V 6.0 A 30 W	USB 1 & 2: 5 V 3.0 A 15 W USB 3 & 4: 5 V 3.0 A 15 W Gesamt: 5 V 6.0 A 30 W
SMART IC						
Art.-Nr. Part No.	1001-0108	1001-0112	1001-0106	1001-0114	1001-0107	1001-0113
VE PU	80	80	80	80	48	48



Kompatibel mit Compatible with	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications
Für Modell For type	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various
Eingangsspannung Input voltage	100-240 V AC 50/60 Hz max. 0.5 A	100-240 V AC 50/60 Hz max. 0.5 A	100-240 V AC	100 - 240 V AC 50-60 Hz max. 0.5 A	100 - 240 V AC 50-60 Hz max. 1 A	100-240 V AC	100-240 V AC
Ausgang Output	USB A & USB Typ-C: 5 V 3.0 A 15 W 9 V 2.0 A 18 W 12 V 1.5 A 18 W	USB A & USB Typ-C: 5 V 3.0 A 15 W 9 V 2.0 A 18 W 12 V 1.5 A 18 W	5-12 V DC max. 3000	USB-C PD: 5.0 V 3 A 15.0 W 9.0 V 2.22 A 20.0 W 12.0 V 1.67 A 20.0 W	USB-C PD: 5.0 V 3 A 15.0 W 9.0 V 3 A 18.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W PPS: 3.3-11.0 V 3 A 25.0 W	5-20 V DC max. 4700 mA	5-20 V DC max. 4700 mA
SMART IC							
Enthaltenes Zubehör Included in package			USB-A / USB Typ-C Kabel				
Art.-Nr. Part No.	1001-0109	1001-0111	1001-0099	1001-0116	1001-0123	1001-0095	1001-0096
VE PU	80	80	4	48	48	18	18

POWERBANKS



Akku Kapazität Battery Capacity	30000 mAh / 111 Wh	20000 mAh / 74 Wh	10000 mAh / 37 Wh	10000 mAh / 37 Wh
Charging Speed	2.1 A max. 10.5 W	2.1 A max. 10.5 W	2.1 A max. 10.5 W	3.0 A max. 18 W
Wireless				1.1 A max. 10 W
Charging Mode				QC3.0
Smartphone Charges*	14x	7x	4x	4x
Art.-Nr. Part No.	1700-0134	1700-0133	1700-0132	1700-0135
VE PU	15	20	40	40



Akku Kapazität Battery Capacity	20000 mAh / 74 Wh	10000 mAh / 37 Wh	10000 mAh / 37 Wh	5000 mAh / 18.5 Wh
Charging Speed	3.0 A max. 20 W	3.0 A max. 20 W	2.1 A max. 10 W	1 A max. 5 W
Quick Charge	QC3.0	QC3.0	Smart IC	Standard
Smartphone Charges*	7x	4x	3x	2x
Art.-Nr. Part No.	1700-0147	1700-0148	1700-0091	1700-0139
VE PU	4	4	4	12

WILINE



Kompatibel mit Compatible with	Qi fähige Smartphones/ Empfänger Qi capable Smartphones/ receivers	Qi fähige Smartphones/ Empfänger Qi capable Smartphones/ receivers
Für Modell For type	Diverse Various	Diverse Various
Eingangsspannung Input voltage	5 - 12 V DC	5 V DC
Ausgang Output	5 V DC 1.0 A 5.0 W 9 V DC 1.12 A 10.0 W 9 V DC 1.67 A 15.0 W (Effizienz Efficiency ≥75%)	5 V DC 1.0 A max. 5.0 W (Effizienz Efficiency ≥70%)
Enthaltenes Zubehör Included in package	USB-A / USB Typ-C Kabel	USB-A / Micro-USB Kabel
Art.-Nr. Part No.	1001-0126	1001-0125
VE PU	60	24

MAGNET CAR HOLDER



Kompatibel mit Compatible with	Smartphones	Smartphones
Für Modell For type	Diverse Various	Diverse Various
Enthaltenes Zubehör Included in package	• 2 ultradünne Metallplatten • 2 ultra thin metal plates	• 2 ultradünne Metallplatten • 2 ultra thin metal plates
Art.-Nr. Part No.	1700-0069	1700-0070
VE PU	10	4

*Basis of comparison: iPhone 7®

CABLES

Daten & Ladekabel



Länge Length	100 cm	100 cm	100 cm	120 cm	200 cm	120 cm	200 cm	120 cm
Art.-Nr. Part No.	1700-0131	1700-0130	1700-0129	1700-0076	1700-0077	1700-0078	1700-0079	1700-0080
VE PU	80	80	80	8	8	8	8	8



	200 cm	120 cm	120 cm	200 cm	120 cm	200 cm
	1700-0081	1700-0136	1700-0106	1700-0107	1700-0121	1700-0122
	8	8	8	8	8	8

IN-CAR CHARGER



Kompatibel mit Compatible with	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications	USB Applikationen USB applications
Für Modell For type	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various	Diverse Various
Eingangsspannung Input voltage	12-24 V DC	12-24 V DC	12-24 V DC	12-24 V DC	12-24 V DC	12-24 V DC
Ausgang Output	USB A & USB Typ-C port 5 V DC max. 3000 mA	USB A & USB Typ-C port 5 V DC max. 3000 mA	2x USB port 5 V DC max. 2400 mA	1x USB port 5 V DC max. 1000 mA	1x USB port 5 V DC max. 4000 mA	Micro USB cable 4x USB port 5 V DC / max. 9.6 A
SMART IC	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. Part No.	1000-0029	1000-0032	1000-0030	1000-0031	1000-0021	1000-0017
VE PU	80	80	80	4	4	4

TRAVEL PLUGS



Stecker-Typ Plug type	EU	•	•	•				
	UK	•			•			
	US	•				•		
	AU	•					•	
	CH	•						•
	Italy	•						
Für Reisen nach For travel to	Germany, Great Britain (UK), USA, Australia etc.	Germany, France, Spain, Norway, Sweden, Finland etc.	Germany, France, Spain, Norway, Sweden, Finland etc.	Great Britain (UK), Indonesien, Malta, Singapur, Hongkong etc.	USA, Japan, Mexiko, Niederlande, Philippinen etc.	Australien, China, Argentinien, Uruguay etc.	Jordanien, Liechtenstein, Madagaskar, Ruanda, Schweiz	Arabische Republik Syrien, Äthiopien, Chile, Eritrea, Italien etc.
Geeignet für Useable for	Schutzklasse I ¹ Class 1	•	•	•	•	•	•	•
	Schutzklasse II ² Class 2	•	•	•	•	•	•	•
Max. Spannung Max. voltage	250 V	250 V	250 V	250 V	125 V	250 V	250 V	250 V
Max. Strom Max. current	6.3 A	16 A	16 A	10 A	15 A	10 A	6.3 A	10 A
Verwendbare Geräte-Stecker Use for device plugs on primary side	EU	•			•	•	•	•
	UK	•	•	•				
	US	•	•	•				
	AUS	•	•	•				
	CH	•	•	•				
	Italy	•	•	•				
Art.-Nr. Part. No.	1809-0000	1250-0011	1250-0012	1250-0031	1250-0032	1250-0033	1250-0034	1250-0035
VE PU	4	24	24	24	24	24	24	24

ZERO WATT



Beschreibung Description	Timer-Steckdose mit Energiesparfunktion Energy saving countdown mains timer
Funktion Function	Trennt Geräte nach voreingestellter Betriebszeit (15 Min - 8 Std.) automatisch vom Stromnetz Disconnects attached loads automatically from mains power after the user set operating time (15 min - 8 h)
Anwendungen Applications	Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, Waschmaschine, Wäschetrockner, etc. Heaters, irons, pumps, washing machines, dryer, etc.
Anschluss Input / Output	230 V - 50 Hz
Max. Belastung Max. load	2500 W / 10 A
Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	72 x 72 x 76
Gewicht (g) Weight (g)	120
Art.-Nr. Part No.	5024063
VE PU	4

¹Geräte mit Schutzkontakt (Schutzleiter) | Devices with earth pin (ground) ²Geräte ohne Schutzkontakt | Devices without earth pin

LED LIGHT



Akkus/ Batterien inkl. Included batteries	Lithium-Akkupack 3.7 V 2600 mAh	Lithium-Akkupack 3.7 V 10400 mAh	3x Mignon AA Alkaline	2x Micro AAA Alkaline	3x Micro AAA Alkaline	Li-Po 3.7 V 1200 mAh	Lithium-Akkupack 3.7 V 2200 mAh	4x Mignon AA Alkaline	3x Micro AAA Alkaline	3x Micro AAA Alkaline	1x Micro AAA Alkaline	3x Mignon AA Alkaline	Li-ion 3.7 V	Li-ion 14.8 V 5200 mAh	Li-Ion 11.1 V 4400 mAh	Li-Ion 7.4 V 4400 mAh	Li-Ion 11.1 V 2200 mAh	Li-Ion 11.1 V 6600 mAh	1.8 m H07RN-F Kabel	1.8 m H07RN-F Kabel	1.8 m H07RN-F Kabel	1.8 m H07RN-F Kabel	1.8 m H07RN-F Kabel	20 cm H0SRN-F Kabel	20 cm H0SRN-F Kabel	30 cm H0SRN-F Kabel	20 cm H0SRN-F Kabel	20 cm H0SRN-F Kabel	30 cm H0SRN-F Kabel	
Leuchtmittel Bulb	5 W Cree LED	5 W + 5 W + 10 W Cree LED	3 W COB LED 3 W LED	3 W SMD LED 1 W SMD LED	3 W COB LED 1 W LED	5 W SMD 3 W LED	6x 0.5 W SMD LEDs 1x 1 W LED	1x 3 W COB 1x 1 W SMD-LED	1x 3 W LED 1x 1 W LED	1x 3 W LED 1x 1 W LED	1 W COB LED	3 W COB LED	3 W LED 4 W COB LED	60 W LED	10 W SMD-LED	20 W SMD-LED	30 W SMD-LED	50 W SMD-LED	10 W SMD-LED	20 W SMD-LED	30 W SMD-LED	50 W SMD-LED	80 W SMD-LED	10 W SMD-LED	20 W SMD-LED	30 W SMD-LED	10 W SMD-LED	20 W SMD-LED	30 W SMD-LED	
Leuchtwerte (m) nach ANSI FL1 Beam (m) ANSI FL1	500	470	213	16	16	36		19	30	40	7.0	17	31		36	54	68	63	38	54	60	77	95	38	54	60	38	54	60	
Sichtweite (m) Visibility range (m)																														
Leuchtdauer (h) Operating time (h)	9.5*2	10.0	8.5	7	12.0 20.0*2	5	3.5 9.0	7.5	7.2	12	4.5	14 31*3	3	2	Lebensdauer Leuchtmittel lamp lifetime > 50.000 h															
Helligkeit (Lumen) Brightness (Lumen)	420	1.700	210	130	150	385	325/110	215	230 / 100	210 / 105	40	200	490	4.500	800	1.600	2.400	4.500	800	1.600	2.400	4.500	7.200	800	1.600	2.400	800	1.600	2.400	
Helligkeit (Lux) Brightness (Lux)	63.150	55.140	11.000	250	250	560	550/1m	360	314 / 3.111	360 / 1.650	50	275	970		1.280	2.960	4.600	4.000	1.440	2.880	3.640	6.000	9.000	1.440	2.880	3.640	1.440	2.880	3.640	
Fokussierbar Focusable	•	•																												
Linsentechnik Lens technology																														
Dimmbar Dimmable	•	•																												
Netztausfallelektronik Mains failure electronics	•	•																												
Energieeffizienzklasse Energy efficiency class																														
Abmessungen (mm) Dimension (mm)	215 x 81x105	214 x 104 x 81	157 x 122 x 80	160 x 20 x 15	185 x 35x 20	240 x 37 x 16	274 x 64 x 40	289 x 38.5 x 24.5	220 x 35 x 38	175 x 31 x 21	85 x 38 x 33	125 x 65 x 31	306 x 40 x 24	299 x 176 x 131	212 x 224 x 177	266 x 273 x 215	202 x 273 x 213	320 x 329 x 246	208 x 214 x 144	263 x 263 x 149	288 x 286 x 164	320 x 329 x 206	355 x 341 x 227	147 x 136 x 42	202 x 190 x 34	231 x 202 x 41	147 x 166 x 42	202 x 205 x 34	231 x 252 x 41	
Gewicht (g) Weight (g)	542	755	314	20	56	98	282	192	172	53	42	114	154	2.140	900	1.440	2.130	2300	1.000	1.400	1.710	2460	3414	440	820	1.150	510	880	1.310	
Art.-Nr. Lampe Part No. Torch	1600-0222	1600-0223	1600-0441	1600-0385	1600-0211	1600-0440	1600-0152	1600-0265	1600-0355	1600-0387	1600-0302	1600-0303	1600-0304	1600-0358	1600-0274	1600-0275	1600-0276	160-0402	1600-0277	1600-0278	1600-0279	1600-0403	1600-0404	1600-0280	1600-0281	1600-0282	1600-0283	1600-0284	1600-0285	
VE PU	6	6	4	16	8	33	6	16	9	16	60	30	32	4	6	6	6	4	6	6	6	4	4	6	6	6	6	6	6	
Art.-Nr. Leuchtmittel Part No. Bulb																														
Art.-Nr. Akkupack Part No. Battery Pack														1400-0080																
Enthaltenes Zubehör Included in package	<ul style="list-style-type: none"> Wandhalter Filter-scheibe Orange Micro-USB Ladekabel Wall mount Colour plate (orange) Micro-USB charging cable 	<ul style="list-style-type: none"> Wandhalter Filter-scheibe Orange Micro-USB Ladekabel Wall mount Colour plate (orange) Micro-USB charging cable 			<ul style="list-style-type: none"> Clip 			<ul style="list-style-type: none"> USB-Ladekabel USB charging cable 	<ul style="list-style-type: none"> Haken Magnet Hook Magnet 			<ul style="list-style-type: none"> 4 Bits TX15 TX20 PH1 PH2 	<ul style="list-style-type: none"> Micro USB-Kabel Micro USB cable 	<ul style="list-style-type: none"> Ladegerät Akkupack Battery charger Battery pack 		<ul style="list-style-type: none"> Netzteil Power supply 	<ul style="list-style-type: none"> Netzteil Power supply 	<ul style="list-style-type: none"> Netzteil Power supply 	<ul style="list-style-type: none"> Netzteil Power supply 											

*1 20% Helligkeit | Brightness
 *2 30% Helligkeit | Brightness
 *3 50% Helligkeit | Brightness

HOME & LIVING

Stromversorgung Power Akku/ Batterien inkl. Cells incl.	2x Micro AAA Alkaline	2x Micro AAA Alkaline	2x Micro AAA Alkaline	3x LR 41 Alkaline	3x LR 41 Alkaline	3x LR 41 Alkaline	3x LR 41 Alkaline	4x LR 41 Alkaline	3x Micro AAA Alkaline
Leuchtmittel Bulb	LED	Bulb E10	LED	LED Laser	LED	LED Laser	LED Laser	LED	2x LED
Sonstiges Miscellaneous									Flexibel Flexible
Abmessungen (mm) Dimensions (mm)	134 x 13	123 x 17	123 x 17	120 x 10	170 x 11	153 x 9,5	60 x 10	50 x 10	90 x 47 x 60
Gewicht (g) Weight (g)	37	16	17	25	35	30	17	15	60
Art.-Nr. Lampe Part No. Torch	1600-0169	1600-0458	1600-0457	1600-0271	5000023	1600-0269	1600-0270	1600-0272	1600-0119
VE PU	6	6	6	10	10	25	12	12	6

HOME & LIVING

Leuchtmittel Bulb	60 LEDs	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED	COB LED
Leistung Power consumption	0.2 W	0.3 W	0.5 W	0.7 W	0.45 W	0.45 W	2 W
Farbe Licht Colour bulb	Warmweiß Warm white	Kaltweiß Naturweiß Warmweiß Cool white natural white warm white			Weiss White	Weiss White	Weiss White
Stromversorgung Power	4x Micro AAA Alkaline	Li-Po 3.7 V 350 mAh			220 V-230 V	220 V-230 V	3x Micro AAA Alkaline
Sonstiges Miscellaneous	• Bewegungs- & Dämmerungssensor • Movement Sensor and Night light Sensor	• Bewegungs- & Dämmerungssensor • Dimmbar • Movement Sensor and Night light Sensor • Dimmable			• Dämmerungssensor • Night light Sensor	• Dämmerungssensor • 2x USB Ausgang • Night light Sensor • 2x USB output	• Bewegungs- & Dämmerungssensor • Movement Sensor and Night light Sensor
Art.-Nr. Part No.	1600-0436	1600-0437	1600-0438	1600-0439	1600-0406	1600-0407	1600-0405
VE PU	36	100	50	50	54	30	8

CAMPING

Leuchtmittel Bulb	SMD LED	0-Ring LED	0-Ring LED
Leistung Power consumption	3 W	3 W	15 W
Farbe Licht Colour bulb	Weiss White	Weiss White	Weiss White Rot Red
Stromversorgung Power	3x Micro AAA	4x Mignon AA	4x Mono D
Sonstiges Miscellaneous	• Karabiner • 3 Leucht- funktionen • Carabiner • 3 light functions	• Karabiner • 2 Leucht- funktionen • Carabiner • 2 light functions	• 4 Leucht- funktionen • 4 light functions
Art.-Nr. Part No.	1600-0388	1600-0286	1600-0287
VE PU	8	12	4

ACCESSORIES MOBILE LIGHT

	Art.-Nr. Part No. 1600-0017		Art.-Nr. Part No. 1400-0080
	Art.-Nr. Part No. 1600-0080		Art.-Nr. Part No. 1600-0315
	Art.-Nr. Part No. 1600-0022		

HyCell

RECHARGEABLE BATTERIES NIMH

AAA / HR03 TYP 1000 (MIN.
800 MAH) 4PCS.



Part no. 5030662
pu pieces 12



AA / HR6 TYP 2700 (MIN.
2400 MAH) 4PCS.



Part no. 5030682
pu pieces 12



C / HR14 TYP 3000 (MIN.
2500 MAH) 2PCS.



Part no. 5035302
pu pieces 6



D / HR20 TYP 3000 (MIN.
2500 MAH) 2PCS.



Part no. 5035312
pu pieces 6



9V BLOCK / 6F22 180 MAH
1PCS.



Part no. 5035322
pu pieces 10



BATTERY TESTER

LCD BATTERY-TESTER



Part no. 1900-0037
pu pieces 10



COIN CELLS

LITHIUM CR2016



Part no. 5020182
pu pieces 10

4 013674 002870

LITHIUM CR2025



Part no. 5020192
pu pieces 10

4 013674 002887

LITHIUM CR2025



Part no. 1516-0027
pu pieces 10

4 013674 027781

LITHIUM CR2032



Part no. 5020202
pu pieces 10

4 013674 002894

COIN CELL CUT-OFF BLISTERS

5x LITHIUM CR2025



Part no. 1516-0104
pu pieces 10

4 013674 126408

5x LITHIUM CR2032



Part no. 1516-0105
pu pieces 10

4 013674 126415

5x LITHIUM CR2430



Part no. 1516-0106
pu pieces 10

4 013674 126385

5x LITHIUM CR2450



Part no. 1516-0107
pu pieces 10

4 013674 126392

LITHIUM CR2032



Part no. 1516-0026
pu pieces 10

4 013674 027774

LITHIUM CR2430



Part no. 5020172
pu pieces 10

4 013674 002832

ALKALINE LR41 / LR736 / AG3



Part no. 1516-0025
pu pieces 10

4 013674 025985

ALKALINE LR44 / LR1154 / AG13



Part no. 1516-0024
pu pieces 10

4 013674 025978

10x ALKALINE LR44 / LR1154 / AG13



Part no. 1516-0132
pu pieces 10

4 013674 148813

DECORATION

PULL-LIGHT BLUE



Part no. 1600-0174
pu pieces 8

4 013674 119240

PULL-LIGHT GREEN



Part no. 1600-0175
pu pieces 8

4 013674 119271

PULL-LIGHT RED



Part no. 1600-0176
pu pieces 8

4 013674 119288

COIN CELLS SET ALKALINE & LITHIUM



Part no. 1516-0003
pu pieces 10

4 013674 022991

COIN CELLS SET ALKALINE



Part no. 5015473
pu pieces 10

4 013674 154739

LED LIGHT

ZOOM-FLASHLIGHT 1W-LED



Part no. 1600-0108
pu pieces 24

4 013674 065370

ZOOM-FLASHLIGHT 1W-LED



Part no. 1600-0108-1
pu pieces 5

4 013674 072712

WORKING LIGHTS

WORKING LIGHT 2IN1, DISPLAY OF 12



Part no. 1600-0045
pu pieces 12

4 013674 023080

COB LED WORKLIGHT FLEXI



Part no. 1600-0127
pu pieces 12

4 013674 090068

NOTES

NOTES

ANSMANN AG

Industriestr. 10
97959 Assamstadt
Germany

Tel.: +49 (0) 6294 4204-0
E-Mail: info@ansmann.de

Photos: ANSMANN AG
Marco Schoppa
Kevin Bailey
Unsplash
iStock

Subject to technical changes.

We assume no liability for errors
and printing errors.

All brand names are the proper-
ty of their respective owners.

05/2022

ANSMANN UK LTD.

Units 11-12, R024
Harlow Business Park
Harlow, Essex, CM19 5QB
United Kingdom

Phone: +44 (0) 870 609 2233
E-Mail: uk@ansmann.de

ANSMANN ENERGY FRANCE

5, Place Copernic,
Immeuble Boréal - Courcouronnes
F-91023 Evry Cedex
Paris, France

Phone: +33 (1) 60791479
E-Mail: france@ansmann.de

ANSMANN ELECTRONICS CO. LTD.

Da Lian Industrial Park, Rengtu,
Ruhu Town Huicheng District,
Huizhou City, Guangdong,
China Postal Code: 516169
China

Phone: +86 752 6276688
E-Mail: china@ansmann.de

ANSMANN NORDIC AB

Postbox 17006
16717 Bromma
Sweden

Phone: +47 (0) 90 10 48 47
E-Mail: jmolander@ansmann.de

ANSMANN ENERGY INTERNATIONAL LTD.

Unit 3117-18, 31/F,
Tower 1, Millennium City 1,
No. 388 Kwun Tong Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Phone: +852 2877 8233
E-Mail: hongkong@ansmann.de

ANSMANN TRADING COMPANY LTD.

Da Lian Industrial Park, Rengtu,
Ruhu Town Huicheng District,
Huizhou City, Guangdong,
China Postal Code: 516169
China

Phone: +86 752 6276688
E-Mail: china@ansmann.de

Art.-Nr. | Part No. 0030017



DE | EN
ansmann.de