



run

Ein echter Selbstläufer – bequem im Handling, extrem im Fassungsvermögen.

- mobiler Koffer mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkanten-schutz
- 2 abschließbare Kippschlösser sowie 1 B&W PROFIcone-Zahlenschloss
- Griff mit Rückholfeder
- Scharnierabdeckung und Sicherheits-deckelhalter
- Dokumentenfach im A4-Format
- Bodenschale variabel
- In 3 Innenausstattungen lieferbar

- mobile case with user-friendly telescopic handle and two free running rollers
- case shells made of dentproof ABS material
- robust aluminium frame with protection for the sharp edges
- two lockable cliplocks plus one B&W PROFIcone combination lock
- handle with return spring
- comfortable lid holder and hinge cover
- document partition in the lid (A4 format)
- variable floor shell
- available in three interior trims

INNENMAßE

INTERIOR MEASUREMENTS

485 X 350 X 195 MM

GEWICHT

WEIGHT

6,0 KG

VOLUMEN

VOLUME

36,0 L

MAX. ZULADUNG

MAX. LOADING CAPACITY

30 KG

ART.-NR. 114.04

114.04 / P = POCKETS

114.04 / L = LOOPS

114.04 / M = MODUL

AUSSTATTUNGSVARIANTEN



run pockets

- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets
- removable tool board in the lid with 23 tool pockets in the front and the back
- removable cover board for the floor shell with 15 tool pockets

ART.-NR. 114.04 | P