




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-8 (BNC), IEC 61169-16 (N)

Components

centre contact

outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt

Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

CuBe2Pb
CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

NiP Au
NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz - 34 dB;
2 GHz - 33 dB;
3 GHz - 29,5 dB;
4 GHz - 26 dB


Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	13.03.2023	SKH		
				gepr./ appr.	17.03.2023	BJ	ca./approx.	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner
				2:1	Adapt str BNCf - Nf Adapt str BNCf - Nf			
-	500000000983	13.03.2023	SKH	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.		 Maße/ dimensions: mm
					CUG	100123592		
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		10007682	Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1

