


**Mechanical characteristics**
cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing
centre conductor
outer conductor
mating life

Components

centre contact
outer contact
tooth washer
other metal parts
insulator
gasket
o-ring

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
RoHS compliant
protection class**Mechanische Eigenschaften**
Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung
O-Ring

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
RoHS konform
Schutzklasse

G 4: 0.3LS/1.7S, 1520A Belden,
1521A Belden, 1522A Belden,
179DT Belden, RG-179B/U, RG-187A/U

IEC 61169-8
A04
Z004
solder/löt
clamp/klemm
≥500

Materials / Material


CuBe2Pb
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon
NBR

Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

75 Ω
0-4 GHz
① typ.: 1 GHz - 20 dB; 2 GHz - 15 dB; 3 GHz - 12 dB
1,5kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

2011/65/EU
IP 67 (IEC 60529) ①

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				gepr./ appr.	13.07.2023	SKH	ca./approx. 22.08	ca./approx. 5175.58	ca./approx. 3110.35	Oberfläche/ finish
-	500000001061	15.05.2023	MDR	Maßstab/ scale	Benennung/ title					 Telegärtner
α	500000001836	03.02.2025	SKH	2:1	BNC Jck str Bkhd sd/cl G4 Bar+PanSeal BNC Jck str Bkhd sd/cl G4 Bar+PanSeal					
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions				Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features				Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.	
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm								CUG	100124640	
				Ersatz für/ replaces				Zeichnung vom 12.10.2000	PDM Nr./ pdm no.	
									10009062	
										Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 1