

High Output Dual-Tone 30W Siren

SH-583H-BL 119dB, Weather-resistant



The ENFORCER High Output Dual-Tone 30W Siren delivers a piercing 119dB siren, either a steady or yelping tone with a small current draw of only 390mA@12VDC, and in a small, durable package. Installation is easy with 2 wires to connect. Suitable for commercial or residential use.



- Features Two tones: steady or yelp
- Emits piercing siren sound – 119dB@3ft (1m)
- Simple 2-wire connection
- Flexible 6~12 VDC operating voltage
- Low current draw – 390mA@12VDC
- IP64 Weather-resistant for indoor or outdoor use
- Durable, high-impact ABS plastic housing
- Integrated mounting bracket allows up to 75° vertical rotation
- 5-Year warranty

**2
Tones**

**IP64
Weather-
Resistant**


**2-Wire
Installation**

**Piercing
119dB
Siren**

Specifications

Operating voltage	6~12 VDC
Current draw (max.)	390mA@12VDC
Siren volume	119dB@3' (1m)
IP Rating	IP64 Weather-resistant
Operating temperature	32°~100° F (0°~38° C)
Material	High-impact ABS plastic
Dimensions	8"x5 1/2"x6 1/2" (203x140x165 mm)
Weight	12.8-oz (362g)

Dimensions



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Website: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners.
The SECO-LARM policy is one of continual development. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change prices and specifications without notice. SECO-LARM is not responsible for misprints.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SH-583H-BL_260720_ML.docx

Sirena de Doble Tono de Alta Potencia de 30W

SH-583H-BL 119dB, Resistente a la intemperie



La Sirena de Doble Tono de Alta Potencia de 30W ENFORCER emite una potente señal acústica de 119 dB, con tono continuo o modulante (yelp), con un bajo consumo de corriente de solo 390 mA a 12 VCC, todo en un diseño compacto y resistente. Su instalación es sencilla gracias a su conexión de 2 hilos. Adecuada para aplicaciones comerciales o residenciales.



Funciones

- Dos tonos: continuo o modulante (yelp)
- Emite una potente señal acústica de sirena de 119dB a 1m
- Conexión sencilla de 2 hilos
- Voltaje de operación flexible de 6~12 VCC
- Bajo consumo de corriente: 390 mA a 12 VCC
- Resistente a la intemperie con clasificación IP64 para uso en interiores o exteriors
- Carcasa de plástico ABS resistente a impactos
- El soporte de montaje integrado permite una rotación vertical de hasta 75°
- Garantía de 5 años

2
Tonos

IP64
Resistente a la intemperie


Conexión de 2 Hilos

119dB
de Potencia

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	6~12 VCC
Sorteo actual (max.)	390mA@12VCC
Volumen de la sirena	119dB@1m (3 pies)
Clasificación IP	IP64 Resistente a la intemperie
Temperatura de funcionamiento	0°~38° C (32°~100° F)
Material	Plástico ABS de alto impacto
Dimensiones	203x140x165 mm (8"x5 1/2"x6 1/2")
Pesos	362g (12.8-oz)

Dimensiones



SECO-LARM® U.S.A., Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326

Webrito: www.seco-larm.com Email: sales@seco-larm.com



Copyright © 2026 SECO-LARM U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios.
La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA® SLI®

PI_SH-583H-BL_260720_ML.docx