THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C1	REVISED PER ECO-11-005030	22MAR11	RK	HMR









1-176282-1	130℃ MAX	PA 4/6 ポリアミド 4/6	NATURAL 自然色	2	1-176271-1 △2
176282-□ 176292-□	105℃ MAX	PA 6/6 ポリアミド 6/6	BLACK 黒		176271-9
			BLUE 青		176271-6
			YELLOW 黄		176271-4
			RED 赤		176271-2
			NATURAL 自然色		176271-1
MATING CONN. PART NUMBER 嵌合相手型番	TEMPERATURE RATING 定格温度	TYPE 種類	HOUSING COLOR 色	Pos. 極数	PART NUMBER 型番
	MATERIAL 材料				

1. APPLICABLE CONTACT PART NUMBER;
   REC CONTACT: 175152-□ (#20-#16AWG)
   175151-□ (#26-#22AWG)
△2. TO BE USED WITH THE CONTACT WHICH IS RATED 105℃ MAX

1. 適用端子型番;
   リセコンタクト: 175152-□ (#20-#16AWG)
   175151-□ (#26-#22AWG)
△2. 適用コンタクトの使用温度は最大105℃

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
≤10 ± 0.2
10<,≤30 ± 0.25
30< ± 0.3
ANGLES ± 3°

MATERIAL: SEE TABLE

FINISH: —

DWN	M.SHINDO	08NOV1989
CHK	Y.FUJITA	08NOV1989
APVD	Y.FUJITA	08NOV1989
PRODUCT SPEC	108-5302	
APPLICATION SPEC	—	
WEIGHT	—	

TE Connectivity

NAME
AMP UNIVERSAL POWER CONN.
3.96mm PITCH PLUG HOUSING 2 Pos. (SGL ROW)
AMP ユニバーサルパワーコネクタ 2極 3.96mmピッチ キャップハウジング

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-176271	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE	SHEET	REV
NTS	1 OF 1	C1