

<b>Produktnaam :</b>	AMBERCLENS FG	<b>Creatie datum :</b>	07.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000316_1_20110607 AMBERCLENS FG	<b>Vervangt :</b>	UK10404

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

**AMBERCLENS FG**  
Spuitsbus

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Reinigers - precisie

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

CRC Industries UK Ltd.  
Ambersil House - Wylids Road  
Castlefield Industrial Estate  
TA6 4DD Bridgwater Somerset  
United Kingdom  
Tel.: +44 1278 727200  
Fax.: +44 1278 425644  
E-mail : hse.uk@crcind.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

(+44)(0)1278 72 7200

Nederland: Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)

België: Antigifcentrum: 070 - 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC:

<b>Veiligheid:</b>	niet geklasseerd
<b>Fysisch:</b>	niet geklasseerd
	Niet brandbaar onder normale gebruiksomstandigheden maar bevat wel ontvlambare componenten (Testen op brandbaarheid in gesloten ruimte, FEA X609-,E zijn negatief)
<b>Milieu:</b>	niet geklasseerd

### 2.2. Etiketteringselementen

<b>Risicozinnen (R) :</b>	Geen
<b>Veiligheidszinnen (S) :</b>	S2: Buiten bereik van kinderen bewaren. S23: Damp/Spuitnevel niet inademen.



1 / 8

**CRC Industries UK Limited**  
Ambersil House, Wylids Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,  
Somerset, TA6 4DD  
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

Produktnaam : AMBERCLENS FG  
 Ref.Nr.: BDS000316\_1\_20110607  
 AMBERCLENS FG

Creatie datum : 07.06.11 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10404

**Specifieke bepalingen voor het kenmerken:**  
**Extra etiketteringselementen volgens de aerosol richtlijn 75/324/EEG:**

S24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.  
 Bevat 7 gewichts % ontvlambare bestanddelen.  
 Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

2.3. Andere gevaren

Geen

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1. Stoffen

Niet van toepassing.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke component	CAS-nr	EC-nr	w/w %	symbool	R-zinnen*	Nota's
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	252-104-2	1-5			A
koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aard-oliedestillaat	68512-91-4	270-990-9	1-5	F+	12	K
Petroleumgas (1,3-butadieen < 0.1%)						
fatty alcohol ethoxylate	-		1-5	Xn	22-41	

**Verklaring nota's**

A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld

K : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (Einecs-nr. 203-450-8)

(\* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Kontakt met de ogen :** Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen  
**Kontakt met de huid :** Wassen met water en zeep.  
**Inademen :** Frisse lucht, warm en rustig houden.  
**Inslikken :** Inslikken is onwaarschijnlijk  
 Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Inademing :** Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.  
**Inslikken :** Inslikken is onwaarschijnlijk  
 Kan maag- en darmklachten veroorzaken  
 Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken  
**Kontakt met de huid :** Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.



<b>Produktnaam :</b>	AMBERCLENS FG	<b>Creatie datum :</b>	07.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000316_1_20110607 AMBERCLENS FG	<b>Vervangt :</b>	UK10404

**Kontakt met de ogen :** Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Algemene raadgevingen :** In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)  
Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

water, schuim, kooldioxyde of poeder

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C  
Vormt gevaarlijke afbraakproducten  
CO,CO2

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten  
In geval van brand, inademen van rook vermijden

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen afsluiten  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen  
Overstroomde gedeelte met water en reinigingsmiddel afwassen

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor bijkomende informatie zie sectie 8

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

<b>Produktnaam :</b>	AMBERCLENS FG	<b>Creatie datum :</b>	07.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000316_1_20110607 AMBERCLENS FG	<b>Vervangt :</b>	UK10404

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
 Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp  
 Spuitbussen ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
 Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.  
 Voor voldoende ventilatie zorgen  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
 Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
 Vorstvrij bewaren  
 Buiten bereik van kinderen bewaren.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Reinigers - precisie

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

**Blootstellingslimieten :**

Gevaarlijke component	CAS-nr	methode	
<b>EG blootstellingsgrenzen:</b>			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm
<b>Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen, België, Belgique, Belgien</b>			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm
cellulose	9004-34-6	TWA	10 mg/m3

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

<b>Controle procedures :</b>	Voor voldoende ventilatie zorgen Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
<b>Persoonlijke bescherming :</b>	Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt. Voor voldoende ventilatie zorgen
<b>inademing :</b>	Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen. Luchtzuiverend gas/damp masker (type ABEK)
<b>huid en handen :</b>	Draag geschikte handschoenen (neopreen)
<b>ogen :</b>	Draag een veiligheidsbril.



Produktnaam : AMBERCLENS FG  
Ref.Nr.: BDS000316\_1\_20110607  
AMBERCLENS FG

Creatie datum : 07.06.11 Version : 1.0  
Vervangt : UK10404

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:fysische toestand:	Vloeistof in spuitbus met propaan/butaan drijfgas.
kleur :	Wit.
geur :	Neutraal.
pH :	11
Kookpunt/kooktraject :	100 °C
Vlampunt :	Geen
Verdampingssnelheid tov ether :	Niet gekend.
Explosie limieten : bovenlimiet :	Niet gekend.
onderlimiet :	Niet gekend.
Dampspanning :	Niet gekend.
Relatieve dichtheid :	1.01 g/cm3 (@ 20°C).
Oplosbaarheid in water :	Oplosbaar in water
Zelfontbranding :	> 200 °C
Viscositeit :	Niet van toepassing.

### 9.2. Overige informatie

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Vermijd oververhitting  
Vorstvrij bewaren

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxyderend middel

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten



5 / 8

CRC Industries UK Limited  
Ambersil House, Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, Bridgwater,  
Somerset, TA6 4DD  
Tel: +44 (0)1278 727200 Fax: +44 (0)1278 425644 web: www.ambersil.com

**Produktnaam :** AMBERCLENS FG  
**Ref.Nr.:** BDS000316\_1\_20110607  
 AMBERCLENS FG

**Creatie datum :** 07.06.11 Version : 1.0  
**Vervangt :** UK10404

CO,CO2

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

<b>Inademing :</b>	Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
<b>Inslikken :</b>	Inslikken is onwaarschijnlijk
<b>Kontakt met de huid :</b>	Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.
<b>Kontakt met de ogen :</b>	Geen nadelige gezondheidseffecten verwacht.

**Toxicologische data :**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

niet geklasseerd

**Ecotoxicologische data:**

Geen informatie beschikbaar

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar - OECD 301B

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen experimentele gegevens beschikbaar

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Oplosbaar in water

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen informatie beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen experimentele gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**



<b>Produktnaam :</b>	AMBERCLENS FG	<b>Creatie datum :</b>	07.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000316_1_20110607 AMBERCLENS FG	<b>Vervangt :</b>	UK10404

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

<b>Produkt :</b>	Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
<b>Verpakking :</b>	Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1. VN-nummer**

UN-Nummer : 1950

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Officiële ladingnaam: AEROSOLS, non flammable

**14.3. Transportgevaarenklasse(n)**

Klasse:	2.2
ADR/RID - Klassificatie code:	5A

**14.4. Verpakkingsgroep**

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

**14.5. Milieugevaren**

ADR/RID - Milieu gevaarlijk:	Neen
IMDG - Marine pollutant:	No
IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk:	Neen

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

ADR/RID - Tunnelcode:	(E)
IMDG - Ems:	F-D,S-U
IATA/ICAO - PAX:	203
IATA/ICAO - CAO	203

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

<b>Produktnaam :</b>	AMBERCLENS FG	<b>Creatie datum :</b>	07.06.11 Version : 1.0
<b>Ref.Nr.:</b>	BDS000316_1_20110607 AMBERCLENS FG	<b>Vervangt :</b>	UK10404

Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.  
Dir. 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.  
EU-directive 99/45/EG  
Verordening (EG) nr. 1272/2008  
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

\*Verklaring R-zinnen: R12: Zeer licht ontvlambaar.  
R22: Schadelijk bij opname door de mond.  
R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.

Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.