



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD MAT AND TABLE TOP CLEANER

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM MAT AND TABLE TOP CLEANER

PRODUCTNR. EMTc50ML/ 250ML

LEVERANCIER ELECTROLUBE. A division of
HK WENTWORTH LTD
KINGSBURY PARK, MIDLAND
ROAD
SWADLINCOTE
DERBYSHIRE, DE11 0AN
UNITED KINGDOM
+44(0)1283 222 111
+44(0)1283 550 177
info@hkw.co.uk

**TELEFOONNUMMER VOOR
NOODGEVALLEN** +44(0)1283 222 111 between 8.30 am - 5.00pm Mon - Fri

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

| Naam | EEC (EINECS) NR. | CAS-nr. | Inhoud | Classificatie |
|---|---------------------|------------|---------|--------------------------------|
| DEMINERALISED WATER | | 7732-18-5 | 80-100% | - |
| 2-BUTOXYETHANOL | 203-905-0 | 111-76-2 | 1-5% | Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 |
| C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1 Mix) | | 55965-84-9 | <0.1% | T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53 |

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

De niet genoemde ingrediënten zijn niet gevaarlijk of hebben een niet vermeldingsplichtig volume.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen.

INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. Medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

MAT AND TABLE TOP CLEANER**REINIGINGSMETHODEN**

Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gebied waar materiaal gemorst is met overvloedig water schoonspelen.

7 HANTERING EN OPSLAG**GEBRUIKSVORZORGSMAATREGELEN**

Morsen en contact met huid en ogen vermijden.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek. In oorspronkelijke houder bewaren.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

| Naam | Std | TGG - 8 uur | | TGG - 15 min | | Opmerkingen |
|---|-----|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | |
| 2-BUTOXYETHANOL | WEL | 25 ppm(D) | 123 mg/m3(D) | 50 ppm(D) | 246 mg/m3(D) | |
| C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1 Mix) | MAC | | 0.2 mg/m3 | | | |

WEL = Workplace Exposure Limit.

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

OPMERKINGEN OVER BESTANDELEN

MAC = Nederlandse blootstellingslimieten

TECHNISCHE MAATREGELEN

Geen bepaalde ventilatie-eisen.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact. Kies de meest geschikte handschoenen in overleg met de betreffende leverancier die u informatie kan geven over de doorbraaktijd van het materiaal van de handschoen.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Veiligheidsstofbril of gezichtsbeschermkap dragen bij spatgevaar.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij nat worden of besmetting van huid. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| VOORKOMEN | Vloeistof | | |
| KLEUR | Blauw | | |
| GEUR | Citroengeur | | |
| OPLOSBAARHEID | Mengbaar met water. | | |
| KOOKPUNT (°C) | >100 | SMELTPUNT (°C) | >0 |
| RELATIEVE DICHTHEID | 0.950 - 1.000 @ 20 °c | DAMPSPANNING | 2.33 kPa @ 20 °c |
| pH-WAARDE, GECONC. | 7-9 | | |
| OPLOSSING | | | |

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Langdurige perioden van oververhitting vermijden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

MAT AND TABLE TOP CLEANER

Geen specifiek acuut of chronisch gezondheidsgevaar vermeld, maar deze chemische stof kan nadelige uitwerking hebben op de menselijke gezondheid, hetzij in het algemeen, hetzij op bepaalde personen met reeds bestaande of onzichtbaar aanwezige gezondheidsproblemen

OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Naam | 2-BUTOXYETHANOL |
| TOXISCHE DOSIS 1 - LD50 | 1480 mg/kg (oraal rat) |

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**ECOTOXICITEIT**

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Naam | 2-BUTOXYETHANOL |
| LC 50, 96 Uur, VIS, mg/l | 1700 |
| EC 50, 48 Uur, DAPHNIA, mg/l | >1000 |
| IC 50, 72 Uur, ALGEN, mg/l | 500 |

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

| | |
|-----------------------------------|---|
| ALGEMEEN | Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID). |
| | Geen transportwaarschuwingsteken verplicht |
| ANNOTATIES WEGVERVOER | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES SPOORWEGVERVOER | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES ZEE TRANSPORT | Niet geclassificeerd. |
| ANNOTATIES LUCHTVERVOER | Niet geclassificeerd. |
| MARIENE VERONTREINIGING | Nee. |

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**RISICO ZINNEN**

NC Niet geclassificeerd.

EG-RICHTLIJNEN

Richtlijn 67/548/EEG betreffende gevaarlijke stoffen.

Richtlijn 1999/45/EG betreffende gevaarlijke preparaten.

Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE**HERZIENINGSCOMMENTAAR**

Revised in accordance with CHIP3 and EU Directives 1999/45/EC and 2001/58/EC

UITGEGEVEN DOOR

Helen O'Reilly

HERZIENINGSDATUM

NOVEMBER 2008

MAT AND TABLE TOP CLEANER

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 3

VIB NR 10532

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

| | |
|-----------|---|
| R20/21/22 | Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. |
| R23/24/25 | Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. |
| R34 | Veroorzaakt brandwonden. |
| R36/38 | Irriterend voor de ogen en de huid. |
| R43 | Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. |
| R50/53 | Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.