

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PNEUMATIC/HYDRAULIC SEALANT

### 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM PNEUMATIC/HYDRAULIC SEALANT  
 PRODUCTNR. 54550A  
 LEVERANCIER Permatex Europe  
 Unit 3 Shipton Way  
 Express Business Park  
 Northampton Road, Rushden  
 Northants  
 NN10 6GL  
 +44 (0)870 458 9686  
 enquiries@permatex.eu

### 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Schadelijk bij inademing. Gevaar voor ernstig oogletsel. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

CLASSIFICATIE Xn;R20. Xi;R37/38, R41. R43. R52/53.

### 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAAT	212-782-2	868-77-9	10-30%	R43 Xi;R36/38
A-A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXIDE	201-254-7	80-15-9	1-5%	O;R7 T;R23 C;R34 Xn;R21/22,R48/20/22 N;R51/53
polyglycol dimethacrylate		25852-47-5	10-30%	Xi;R36/37/38.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

### 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

#### ALGEMENE INFORMATIE

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

#### INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Zoek frisse lucht op en blijf kalm. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen. Bij ademnood kan zuurstof nodig zijn. Medische hulp inschakelen.

#### INSLIKKEN

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

#### CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Minimaal 15 minuten blijven afspoelen. Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

#### CONTACT MET DE OGEN

Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

### 5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

#### BLUSMIDDELEN

Brand kan geblust worden met Kooldioxide (CO2). Droge chemicaliën. Schuim.

#### UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.

#### BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

### 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

#### PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie. Volg de gedragslijnen genoemd in dit informatieblad.

**PNEUMATIC/HYDRAULIC SEALANT****MILIEUVOORZORGSMATREGELEN**

Voorkom IEDERE verspreiding in het milieu. Vermijd afvoer naar grond en aquatisch milieu.

**REINIGINGSMETHODEN**

Goed ventileren. Absorbeer afval met onbrandbaar, absorberend materiaal. In houders verzamelen en veilig afsluiten.

**7 HANTERING EN OPSLAG****GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Inademing van dampen vermijden. Aanraking met de huid en ogen vermijden.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Bewaren op een koele en goed geventileerde plaats.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Naam	Std	TGG - 8 uur		TGG - 15 min		Opmerkingen
2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAAT	MAC	0.05 ppm	0.24 mg/m <sup>3</sup>			

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

**VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING**

Oogspoelstation en snelle doordrenking verschaffen.

**TECHNISCHE MAATREGELEN**

Zorg voor voldoende ventilatie.

**BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN**

Bij onvoldoende ventilatie en bij kortdurend werk kan een geschikt ademhalingstoestel gebruikt worden.

**BESCHERMING VAN DE HANDEN**

Gebruik beschermende handschoenen. Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: Neopreen. Nitril.

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

VOORKOMEN	Vloeistof		
KLEUR	Paars		
GEUR	Mild		
KOOKPUNT (°C)	>150	RELATIEVE DICHTHEID	1.1
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	DAMPSPANNING	<5 mm Hg 25
VLAMPUNT (°C)	>95	VLUCHTIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN (VOC)	<4%

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Hitte vermijden.

**TE VERMIJDEN MATERIALEN**

Aminen.

**GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN**

Oxiden van Koolstof.

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****INADEMING**

Schadelijk bij inademing.

**PNEUMATIC/HYDRAULIC SEALANT****INSLIKKEN**

Inname kan ernstige irritatie aan de mond, de slokdarm en het maagdarmkanaal veroorzaken.

**CONTACT MET DE HUID**

Irriterend voor de huid. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**CONTACT MET DE OGEN**

Gevaar voor ernstig oogletsel. Extreme irritatie van ogen en slijmvliezen, inclusief branden en tranen.

**OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID**

Gevaar voor overgevoeligheid of allergische reacties bij hiervoor gevoelige personen.

**WIJZE VAN OPNAME**

Inademing. Inname. Contact met de huid en/of ogen.

**DOEL ORGANEN**

Ogen. Huid. Ademhalingssysteem, longen.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Het product bevat een stof die schadelijk is voor in het water levende organismen, en die voor het aquatisch milieu ongewenste langdurige gevolgen kan veroorzaken.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****ALGEMEEN**

Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Geen transportwaarschuwingstekens verplicht

**MARIENE VERONTREINIGING**

Nee.

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****ETIKETTERING**

Schadelijk

**BEVAT**

2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAAT

A-A-DIMETHYLBENZYLHYDROPEROXIDE

**RISICO ZINNEN**

R20	Schadelijk bij inademing.
R37/38	Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**VEILIGHEIDSZINNEN**

S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S37/39	Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

HERZIENINGSDATUM 02/10/2009

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 2

## RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R21/22	Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23	Vergiftig bij inademing.
R34	Veroorzaakt brandwonden.
R36/37/38	Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
R37	Irriterend voor de ademhalingswegen.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R48/20/22	Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R7	Kan brand veroorzaken.

## EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.