


**Axiale Ø 2 mm-Stecker**

**SLS205-L SLS205-L/N**




Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Vernickelte und vergoldete Version.  
**Lötanschluss.**

**In-line Ø 2 mm Plugs**



In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder con-nection.**

**Fiches Ø 2 mm droites**



Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée.  
**Raccord à souder.**




Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

<b>SLS205-L</b>	<b>22.2618-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-*/ LS205-L, 22.1009	<b>Au</b>	21 22 23 24 25 26 27 28 29
<b>SLS205-L/N</b>	<b>22.2619-*</b>	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / max. 10 A	KT2-S, 22.2010-*/ LS205-L/N, 22.5029	<b>Ni</b>	21 22 23 24 25 26 27 28 29


**SL205-LA**



Axialer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Mit starrer Isolierhülse.  
**Crimp- oder Lötanschluss.**



In-line Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve.  
**Crimp or solder connection.**



Fiche à lamelles Ø 2 mm droite, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide.  
**Raccord à sertir ou à souder.**




Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

<b>SL205-LA</b>	<b>65.3309-*</b>	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-LA, 65.3310-*/ LS205-LA, 65.3311	<b>Au</b>	21 22 23 24 25 29
-----------------	------------------	---------------------------	--	-----------	----------------------


**SLS218-H**



Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontakt-lamelle für die Selbstmontage von Messleitun-gen. Für hohe Sekundärspannungen. Mit starrer Isolier-hülse, geeignet zum Einstecken in Buchsen vom Typ HLB2-G. **Der Stecker ist aus Sicher-heitsgründen nicht kompatibel mit allen an-deren Ø 2 mm-Buchsen aus unserem Programm. Lötanschluss.**



Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. For high secondary voltages. With rigid insulating sleeve, to plug into sockets of type HLB2-G. **For safety reasons the plug is not compatible with any other Ø 2 mm sockets in our range. Solder connection.**



Fiche à lamelles Ø 2 mm, destinée à la confec-tion de cordons de mesure. Pour tensions se-condaires élevées. Adaptée aux douilles du type HLB2-G. **La fiche est, pour des consid-érations de sécurité, incompatible avec les autres douilles Ø 2 mm de notre pro-gramme. Raccord à souder.**



Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------------

<b>SLS218-H</b>	<b>22.2661-*</b>	1500 V (Sekundärspannung) / max. 15 A 1500 V (Secondary voltage) / max. 15 A 1500 V (Tension secondaire) / max. 15 A	KT218-H, 22.2320-*/ LS218-H, 22.1033	<b>Au</b>	21 22 23
-----------------	------------------	--	--------------------------------------	-----------	----------