



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD BOARDCLENE

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	BOARDCLENE
PRODUCTNR.	BCL-a ABCL200 ZA
TOEPASSING	Office Equipment Cleaning Product
LEVERANCIER	AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH LTD ASHBY PARK. COALFIELD WAY ASHBY de la ZOUCH LEICESTERSHIRE. LE65 1JF UNITED KINGDOM +44 (0) 8443759700 +44 (0) 8443759799 info@hkw.co.uk
TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN	+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm Mon – Fri

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

INDELING (1999/45) Niet geclassificeerd.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam	EG-Nr.	CAS-Nr.	Inhoud %	Indeling (67/548/EEG)
PROPAAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	1-5%	F;R11 Xi;R36 R67
2-BUTOXYETHANOL	203-905-0	111-76-2	1-5%	Xn;R20/21/22 Xi;R36/38
DESTILLATEN (ARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE; KEROSINE - NIE	265-149-8	64742-47-8	1-5%	Xn;R65
ALKYLBENZENE SUPHLONIC ACID SODIUM SALT	285-600-2	85117-50-6	1-5%	Xn;R22. Xi;R38,R41.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

De niet genoemde ingrediënten zijn niet gevaarlijk of hebben een niet vermeldingsplichtig volume.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

AANWIJZINGEN VOOR DE ARTS

Treat symptomatically

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

NIET LATEN BRAKEN! Mond grondig spoelen.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

BOARDCLENE

CONTACT MET DE OGEN

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Indien zonder risico, houder uit de buurt van de brand verwijderen.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

Spuitbussen kunnen bij brand exploderen.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

REINIGINGSMETHODEN

Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN

Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Bij matige temperatuur in droge, goed geventileerde ruimte opslaan.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	TGG - 8 Uur		TGG - 15 Min		Opmerkingen
2-BUTOXYETHANOL	WEL	25 ppm(D)	123 mg/m3(D)	50 ppm(D)	246 mg/m3(D)	
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m3			

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

WEL = Workplace Exposure Limit.

TECHNISCHE MAATREGELEN

Geen bepaalde ventilatie-eisen.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. NIET ROKEN IN WERKGEBIED!

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Aërosol. Vloeistof.
KLEUR	Kleurloos.
GEUR	Citroengeur.
BESCHRIJVING VLUCHTIGHEID	Vluchtig.
RELATIEVE DICHTHEID	0.860 - 0.870(liquid) @ 20 ° c
DAMPSPANNING	2.35 kPa @ 20 °c
pH-WAARDE, GECONC.	7-8
OPLOSSING	

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Contact met zuren en alkaliën vermijden.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Vuur of hoge temperaturen veroorzakend: Koolmonoxide (CO). Waterstoffluoride (HF). carbonyl fluoriden

BOARDCLENE

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

INADEMING

Hoge concentraties van dampen kunnen de luchtwegen irriteren en hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en overgeven tengevolge hebben.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

Intentional misuse by concentrating / inhalating contents may be lethal

OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID

Deze substantie heeft geen bewijs van carcinogene eigenschappen.

Naam	PROPAAN-2-OL
Naam	2-BUTOXYETHANOL
Toxische Dosis 1 - LD 50	1480 mg/kg (oraal rat)
Naam	DESTILLATEN (ARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE; KERC

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

Naam	PROPAAN-2-OL
	2-BUTOXYETHANOL
LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l	1700
EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l	>1000
IC 50, 72 Uur, Algen, mg/l	500
Naam	DESTILLATEN (ARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE; KEROSINE - NIE
LC 50, 96 Uur, Vis, mg/l	>1000
EC 50, 48 Uur, Daphnia, mg/l	>250
IC 50, 72 Uur, Algen, mg/l	20

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

OPRUIMINGSMETHODEN

Lege houders vanwege ontploffingsgevaar niet verbanden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER



JUISTE VERVOERSNAAM	AEROSOLS
MILIEUGEVAARLIJKE STOF/MARIENE VERONTREINIGING	Nee.
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1950
ADR-KLASSE NR	2
ADR KLASSE	Class 2
ADR VERPAKKINGSGROEP	N/A
TUNNELBEPERKINGSCODE	(E)
ADR-ETIKET NR	2.2
UN-NR. ZEE	1950
IMDG KLASSE	2.2
IMDG VERPAKKINGSGROEP	N/A
EMS	F-D, S-U

BOARDCLENE

UN-NR LUCHT 1950
ICAO KLASSE 2.2
VERPAKKINGSGROEP N/A
LUCHTVERVOER

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

RISICO ZINNEN

NC Niet geclassificeerd.

VEILIGHEIDSZINNEN

A1 Drukcontainer: beschermen tegen direct zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na lediging.
A2 Niet op open vlam of enig gloeiend materiaal spuiten.
S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23 Damp/spuitnevel niet inademen.

EG-RICHTLIJNEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSCOMMENTAAR

Revised in accordance with CHIP3 and EU Directives 1999/45/EC and 2001/58/EC

UITGEGEVEN DOOR

Helen O'Reilly

HERZIENINGSDATUM APRIL 2010

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 8

VIB NR 10393

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R38 Irriterend voor de huid.
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
R36 Irriterend voor de ogen.
R11 Licht ontvlambaar.
R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.