


Multiadaptateurs



RE933-04ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d arrêt de soudure

- Platine d adaptation pour TSSOP 20 conçue sur une rangée
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø

- Dimensions 15,40 x 27,70 mm