


Multiadaptadores



RE931-05ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura

- Adaptador para SSOP 28 introducida en una línea
- Pitch: 0,65 (208 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm

- Tamaño 21,50 x 37,00 mm