


## Multiadaptadores



### RE932-03ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
  
- Adaptador para SO 14 introducida en una línea
- Pitch: 1,27 mm (153 mil)
  
- Tamaño 16,00 x 21,60 mm