

Produktnaam : WHITE SPRAY GREASE  
 Ref.Nr.: UDS000421\_1\_20120529

Creatie datum : 29.05.12 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10500

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1. Productidentificatie**

**WHITE SPRAY GREASE**  
 Spuitbus

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Smeermiddelen

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

CRC Industries UK Ltd.  
 Ambersil House - Wylds Road  
 Castlefield Industrial Estate  
 TA6 4DD Bridgwater Somerset  
 United Kingdom  
 Tel.: +44 1278 727200  
 Fax.: +44 1278 425644  
 E-mail : hse.uk@crcind.com

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

**(+44)(0)1278 72 7200**  
**Nederland:** Nationaal vergiftigingen informatie centrum: 030 274 88 88 (Uitsluitend voor professionele hulpverleners)  
**België:** Antigifcentrum: 070 - 245 245

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling volgens richtlijn 67/548/EEC or 1999/45/EC:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Veiligheid:</b> | R38: Irriterend voor de huid.<br>R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.   |
| <b>Fysisch:</b>    | R12: Zeer licht ontvlambaar.<br>ZEER LICHT ONTVLAMBAAR  |
| <b>Milieu:</b>     | R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |

**2.2. Etiketteringselementen**

**Gevaarsaanduiding(en) :** ZEER LICHT ONTVLAMBAAR



Produktnaam : WHITE SPRAY GREASE  
 Ref.Nr.: UDS000421\_1\_20120529

Creatie datum : 29.05.12 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10500



Xi : IRRITEREND



**Risicozinnen (R) :**

R12: Zeer licht ontvlambaar.  
 R38: Irriterend voor de huid.  
 R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**Veiligheidszinnen (S) :**

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.  
 S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
 S23: Damp/Spuitnevel niet inademen.  
 S24: Aanraking met de huid vermijden.  
 S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Extra etiketteringselementen volgens de aerosol richtlijn 75/324/EEG:**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

**Andere extra etiketteringselementen:**

Opmerking: Preparaten die op basis van inademingsgevaar als schadelijk zijn ingedeeld, behoeven niet met waarschuwingzin R65 te worden gekenmerkt wanneer zij in spuitbussen of houders met een vaste verstuiver op de markt worden gebracht. (EU-Directive 67/548 Annex VI 9.4)

**2.3. Andere gevaren**

Geen

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.1. Stoffen**

Niet van toepassing.

**3.2. Mengsels**

| Gevaarlijke component  | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | symbol | R-zinnen*         | Nota's |
|--|------------|-----------|-------|--------|-------------------|--------|
| koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aard-oliedestillaatPetroleumgas (1,3-butadien < 0.1%) | 68512-91-4 | 270-990-9 | 30-60 | F+     | 12                | K      |
| nafta (aardolie), met waterstof ontwavelde lichte (benzeen<0.1%)                   | 92045-53-9 | 295-434-2 | 10-20 | F,Xn,N | 11-38-51/53-65-67 | B,P    |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht                                    | 64742-49-0 | 265-151-9 | 1-10  | F,Xn,N | 11-38-51/53-65-67 | B,P    |

**Verklaring nota's**

B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld  
 K : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8)  
 P : niet als kankerverwekkend ingedeeld, bevat minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7)

(\* Verklaring zinnen : zie hoofdstuk 16)

Produktnaam : WHITE SPRAY GREASE  
 Ref.Nr.: UDS000421\_1\_20120529

Creatie datum : 29.05.12 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10500

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Kontakt met de ogen :</b> | Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen<br>Een arts raadplegen   |
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Besmette kleding onmiddellijk uittrekken en aangetaste huid met veel water afspoen. Vervolgens met water en zeep wassen.<br>Een arts raadplegen        |
| <b>Inademen :</b>            | Frisse lucht, warm en rustig houden.<br>Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden  |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inslikken niet laten braken vanwege het risico van inademing in de longen.<br>Als u vermoedt dat dit gebeurt is, onmiddellijk een arts raadplegen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Inademing :</b>           | Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken                    |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inname niet doen braken. Gevaar voor chemische pneumonie<br>Symptomen : pijnlijke keel, buikpijn, misselijkheid, braken |
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Irriterend voor de huid<br>Symptomen : roodheid en pijn   |
| <b>Kontakt met de ogen :</b> | Kan irritatie veroorzaken.<br>Symptomen : roodheid en pijn  |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Algemene raadgevingen :</b> | Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)<br>Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen |
|--------------------------------|--|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

schuim, kooldioxyde of poeder

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C  
 Vormt gevaarlijke afbraakprodukten  
 CO, CO2

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten  
 In geval van brand, inademen van rook vermijden

**Produktnaam :** WHITE SPRAY GREASE  
**Ref.Nr.:** UDS000421\_1\_20120529

**Creatie datum :** 29.05.12 Version : 1.0  
**Vervangt :** UK10500

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Alle ontstekingsbronnen afsluiten  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor bijkomende informatie zie sectie 8

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit  
Apparatuur moet geaard zijn  
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.  
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.  
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.  
Voor voldoende ventilatie zorgen  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Na gebruik grondig wassen  
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Smeermiddelen

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

Produktnaam : WHITE SPRAY GREASE  
 Ref.Nr.: UDS000421\_1\_20120529

Creatie datum : 29.05.12 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10500

**Blootstellingslimieten :**

Geen informatie beschikbaar

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Controle procedures :</b>      | Voor voldoende ventilatie zorgen<br>Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden<br>Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit |
| <b>Persoonlijke bescherming :</b> | Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.<br>Voor voldoende ventilatie zorgen                              |
| <b>inademing :</b>                | Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.   |
| <b>huid en handen :</b>           | Draag geschikte handschoenen<br>(Nitril)  |
| <b>ogen :</b>                     | Draag een veiligheidsbril.  |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

(voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas)

**Voorkomen:fysische toestand:** Vloeistof in spuitbus met propaan/butaan drijfgas.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>kleur :</b>                           | Gebroken wit.           |
| <b>geur :</b>                            | Karakteristieke geur.   |
| <b>pH :</b>                              | Niet van toepassing.    |
| <b>Kookpunt/kooktraject :</b>            | 63 °C                   |
| <b>Vlampunt :</b>                        | - 26 °C                 |
| <b>Verdampingssnelheid tov ether :</b>   | Niet gekend.            |
| <b>Explosie limieten : bovenlimiet :</b> | 9.4 %                   |
| <b>onderlimiet :</b>                     | 1.1 %                   |
| <b>Dampspanning :</b>                    | Niet gekend.            |
| <b>Relatieve dichtheid :</b>             | 0.797 g/cm3 (@ 20°C).   |
| <b>Oplosbaarheid in water :</b>          | Niet oplosbaar in water |
| <b>Zelfontbranding :</b>                 | > 200 Niet gekend.      |
| <b>Viscositeit :</b>                     | Niet gekend.            |

**9.2. Overige informatie**

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1. Reactiviteit**

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

**Produktnaam :** WHITE SPRAY GREASE  
**Ref.Nr.:** UDS000421\_1\_20120529

**Creatie datum :** 29.05.12 Version : 1.0  
**Vervangt :** UK10500

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Vermijd oververhitting

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Sterk oxyderend middel

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

CO,CO2

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1. Informatie over toxicologische effecten**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Inademing :</b>           | Inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken |
| <b>Inslikken :</b>           | Bij inname niet doen braken.Gevaar voor chemische pneumonie                                   |
| <b>Kontakt met de huid :</b> | Irriterend voor de huid   |
| <b>Kontakt met de ogen :</b> | Kan irritatie veroorzaken.  |

**Toxicologische data :**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1. Toxiciteit**

R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Ecotoxicologische data:**

Geen informatie beschikbaar

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Produktnaam : WHITE SPRAY GREASE  
 Ref.Nr.: UDS000421\_1\_20120529

Creatie datum : 29.05.12 Version : 1.0  
 Vervangt : UK10500

Geen informatie beschikbaar

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen informatie beschikbaar

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Niet oplosbaar in water

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen informatie beschikbaar

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Product :</b>    | Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. |
| <b>Verpakking :</b> | Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen                            |

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.1. VN-nummer**

UN-Nummer : 1950

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Officiële ladingnaam: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)

**14.3. Transportgevarenklasse(n)**

Klasse: 2.1  
 ADR/RID - Klassificatie code: 5F

**14.4. Verpakkingsgroep**

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing.

**14.5. Milieugevaren**



**Produktnaam :** WHITE SPRAY GREASE  
**Ref.Nr.:** UDS000421\_1\_20120529

**Creatie datum :** 29.05.12 Version : 1.0  
**Vervangt :** UK10500

ADR/RID - Milieu gevaarlijk: Neen  
 IMDG - Marine pollutant: No  
 IATA/ICAO - Milieu gevaarlijk: Neen

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

ADR/RID - Tunnelcode: (D)  
 IMDG - Ems: F-D, S-U  
 IATA/ICAO - PAX: 203  
 IATA/ICAO - CAO: 203

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese voorschriften.  
 Dir. 2008/47/EG wijziging van de aerosol directive 75/324/EEG.  
 EU-directive 99/45/EG  
 Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

\*Verklaring R-zinnen: R11: Licht ontvlambaar.  
 R12: Zeer licht ontvlambaar.  
 R38: Irriterend voor de huid.  
 R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
 R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.  
 R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken.

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.

Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.