



Symbol: PC 2819 13 G
Kod produktu: 5330360
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005441
***EL.number*:**
Finland: 3423705
Szwecja: 2539410
Włochy: 7401020

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
mm:	278	188	130	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	10.9	7.4	5.1	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
Materials:				
Materiał:	Poliwęglan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid			
Kolor śrub do pokryw:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKJXT	Płyta montażowa Pertinax			
EKV 12	Szyna DIN 35			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKJZR	Nadstawka (50 mm)			
Wartosc znamionowa (cont.):				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak				
Odpornosc UV: UL 508				
Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12				
Certyfikaty:				
Undewriters Laboratories (UL)				
Fimko				
Europe EN 62208: 2003				
UL Canada				
Gost R				

