

170-serie digitale multimetre

Alsidige multimetre til arbejde i marken eller reparation på værkstedet

Disse multimetre har de funktioner, der er nødvendige for at finde de fleste elektriske, elektromekaniske samt varme- og ventilationsproblemer. De er brugervenlige og har væsentlige forbedringer i forhold til den oprindelige Fluke 70 serie: Sand RMS, flere målefunktioner, overholdelse af de nyeste sikkerhedsstandarder og et meget større display, der er nemmere at se.



Fluke 179



Fluke 177



Fluke 175



“Livsvarig garanti”
Holdt dit Fluke meter 1 gang!



På alle indgange

LISTED



Funktioner

	175	177	179
Sand RMS målinger	AC	AC	AC
Digital displayvisning. Opdateres 4 gange i sekundet	6000	6000	6000
Baggrundsbelyst display		●	●
Analog skala/segmenter. Opdateres 40 gange i sekundet	33-segmenter	33-segmenter	33-segmenter
Automatisk og manuelt områdevalg	●	●	●
Display- og autoholdfunktioner	●	●	●
Min-maks-gennemsnits-registreringsfunktion med min/maks alarm	●	●	●
Temperaturudlæsninger (kuglehovedtermoelementprobe inkluderet)			●
Udglatningsfunktion muliggør filtrering af hurtigt ændrende indgangssignaler	●	●	●
Hørbar gennemgangs- og diodetest	●	●	●
Testledningsalarm advarer mod forkert tilslutning af testledninger	●	●	●
Alarm mod farlig spænding advarer mod spænding over 30 V	●	●	●
Indikation af lavt batteri	●	●	●
Ergonomisk kabinet med indbygget hylster	●	●	●
Let batteri- og sikringsudskiftning uden åbning af hele kabinettet	●	●	●
Valgbar "sovefunktion" forlænger batteriernes levetid	●	●	●

Specifikationer

(Se mere detaljerede specifikationer på Fluke's websted)

Funktioner	Maksimum	Maks. opløsning	175	177	179
Jævnspænding	1000 V	0,1 mV	± (0,15% + 2)	± (0,09% + 2)	± (0,09% + 2)
Vekselspænding	1000 V	0,1 mV	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)
Jævnstrøm	10 A	0,01 mA	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)	± (1,0% + 3)
Vekselstrøm	10 A	0,01 mA	± (1,5% + 3)	± (1,5% + 3)	± (1,5% + 3)
Modstand	50 MΩ	0,1 Ω	± (0,9% + 1)	± (0,9% + 1)	± (0,9% + 1)
Kapacitans	10000 µF	1 nF	± (1,2% + 2)	± (1,2% + 2)	± (1,2% + 2)
Frekvens	100 kHz	0,01 Hz	± (0,1% + 1)	± (0,1% + 1)	± (0,1% + 1)
Temperatur	-40 °C / +400 °C	0,1 °C			± (1,0% + 10)

Nøjagtigheder er de bedste nøjagtigheder for hver funktion.

Batterilevetid: Alkaline, typisk 200 timer
Størrelse (hxbxd): 190 mm x 89 mm x 45 mm

Vægt: 0,42 kg
Livsvarig garanti

Medfølgende tilbehør

Testledninger med 4 mm lanternetipper og beskyttelseshætte, installeret 9 V batteri og brugervejledning. 179 inkluderer desuden 80BK temperaturprobe

Bestillingsoplysninger

Fluke 175 Sand RMS multimeter
EAN: 0095969095914
Fluke 177 Sand RMS multimeter
EAN: 0095969095884
Fluke 179 Sand RMS multimeter
EAN: 0095969095853
Fluke 179/EDA2-kit Elektronik kombosæt
Fluke 179/MAG2-kit Industri kombosæt

Anbefalet tilbehør



i400



C90



TLK-220



SV225



i410-i1010