

HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

OSRAM HALOPAR 30 | Halogenové žárovky s parabolickým reflektorem PAR30, se závitovou patičí



Druh použití



- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení předmětů
- Akcentové osvětlení
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Se skleněným reflektorem pro jasné světelné efekty
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- Neobsahuje rtuť
- UV filtr

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Perfektní podání barev (R_a : 100)
- Teplota chromatičnosti: 2 900 K



Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	75.00 W
Jmenovité napětí	230 V
Výkon	75.00 W
Účinnost λ	1.00
Energy consumption	75 kWh/1000h


Fotometrické údaje

Nominal useful luminous flux 90°	650 lm
Svítivost	2200 cd
Teplota chromatičnosti	2900 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.75
Rated useful luminous flux 90°	650 lm

Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	30 °
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	97.0 mm
Délka	90.5 mm

Technický list výrobku

Celková délka	90.5 mm
Vnější baňka	PAR95
Maximální průměr	97.0 mm

Barvy & materiály


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Životnost


Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Další údaje o produktu




Luminous intensity distribution




Luminous intensity distribution

Technický list výrobku



64845 FL
64841 FL: /·8%



Luminous intensity distribution

Spectral power distribution

Patice	E27
Zápatí pouze pro produkty	Nevhodné pro venkovní použití a vlhká prostředí

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HAGS/UB-75-240-E27-97/30
Order reference	64841 FL 75W 23

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300338484	OSRH64841FL	8327582	4739406	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300338484	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Folding carton box 1	90 mm x 90 mm x 106 mm	0.86 dm ³	206.00 g
4050300338491	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Shipping carton box 15	336 mm x 172 mm x 521 mm	30.11 dm ³	3540.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

References / Links

Křivky rozložení světla najdete na

▶ www.osram.com

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.