

## CFL SQUARE 16 W/835 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | Square CFLni with 2-pin GR8 base for CCG operation



### Druh použití

- Plochá nástěnná a stropní svítidla
- Veřejné budovy, recepce, kanceláře, chodby, atd.
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Hotely, restaurace
- Průmysl

### Výhody produktu

- Čtvercový tvar umožňuje rovnoměrné rozložení světla
- Žádné stíny na obou koncích a žádné tmavé skvrny
- Extrémně plochá konstrukce
- Velmi úsporné
- Dobrá kvalita světla
- Dlouhá provozní životnost

### Vlastnosti produktu

- Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky GR8
- Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a dvojité kroucenými trubicemi
- Index podání barev  $R_a$ : 80 – 89



## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	16.00 W
Výkon	16.00 W
Energy consumption	20 kWh/1000h


### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1050 lm
Měřený světelný tok	1050 lm
Teplota chromatičnosti	3500 K
Barva světla	835
Barva světla podle EN 12464-1	LUMILUX bílá
Index podání barev Ra	80...89
Světelný tok při 25 °C	1050 lm
Pokles světelného toku při 4.000 h	0.78
Pokles světelného toku při 6.000 h	0.76
Pokles světelného toku při 8.000 h	0.75
Index podání barev Ra	1B

### Rozměry & váha



Product line drawing



Base



Base

Celková délka	138.0 mm
Váha výrobku	71.00 g
Délka	138.0 mm <sup>1)</sup>
Délka podle IEC standardu	138 mm

<sup>1)</sup> Maximální

## Technický list výrobku


### Barvy & materiály

Obsah rtuti ve světelném zdroji	3.5 mg
---------------------------------	--------

### Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Měřená životnost	10000 h
Servisní životnost	6000 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.94
Výpadkovost při 6.000 h	0.84
Výpadkovost při 8.000 h	0.69
LLMF/LSF při provozu na	50 Hz
Střední doba života	10000 h

### Další údaje o produktu



### Spectral power distribution

Patice	GR8
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano

### Vlastnosti

Vhodné do interiéru	Ano
---------------------	-----

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FSS-16/835-I-GR8
-------	------------------

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300816838	OSRSQ168352P	8330242	4934235	-



Guarantee

## Výbava / příslušenství

- Vhodné pro provoz s konvenčními předřadníky

## Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300816838	CFL SQUARE 16 W/835 GR8	Folding carton box 1	152 mm x 34 mm x 152 mm	0.79 dm <sup>3</sup>	118.00 g
4050300816845	CFL SQUARE 16 W/835 GR8	Shipping carton box 20	322 mm x 185 mm x 326 mm	19.42 dm <sup>3</sup>	2834.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.