

## CFL SQUARE 16 W/827 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | 2D-pienloistelamput kuristinkäyttöön, kaksipiikkinen GR8-kanta



### Sovellusalueet

- Matalaprofiiliset seinä- ja kattovalaisimet
- Julkiset rakennukset, vastaanottoalueet, toimistot, käytävät jne.
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

### Tuote-edut

- Neliömäinen muoto saa valon jakautumaan yhdenmukaisesti
- Ei varjoja kummassakaan päässä eikä tummia läikkiä
- Äärimmäisen matala profiili
- Hyvin taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Pitkä kestoikä

### Tuotteen ominaisuudet

- Yksipäinen, kaksinapainen GR8-plug-in-kanta
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 80...89



## Tuotteen tekniset tiedot

### Tekniset tiedot


#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	16.00 W
Rakenteellinen teho	16.00 W
Energy consumption	20 kWh/1000h


#### Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1050 lm
Nimellinen valovirta	1050 lm
Väriämpötila	2700 K
Valon väri	827
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX INTERNA
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	1050 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.75
Värintoistoluokka	1B

#### Mitat ja paino



Product line drawing



Kanta



Kanta

Kokonaispituus	138.0 mm
Tuotteen paino	71.00 g
Pituus	138.0 mm <sup>1)</sup>
Pituus (IEC-normien mukaan)	138 mm

<sup>1)</sup> Enintään

## Tuotteen tekniset tiedot


### Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	3.5 mg
--------------------------	--------

### Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Hyötypolttoikä	6000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.94
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.84
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.69
Käyttötila LLMF/LSF	50 Hz
Elinikä	10000 h

### Tuotteen täydentävät tiedot



### Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	GR8
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä

### Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

## Tuotteen tekniset tiedot

### Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

### Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSS-16/827-I-GR8
-------	------------------

### Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300816852	OSRSQ168272P	8330241	4934227	-

## Tuotteen tekniset tiedot



Takuu

### Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa

### Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

### Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300816852	CFL SQUARE 16 W/827 GR8	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 33 mm x 152 mm	0.76 dm <sup>3</sup>	118.00 g
4050300816869	CFL SQUARE 16 W/827 GR8	Lähetyslaatikko 20	322 mm x 185 mm x 326 mm	19.42 dm <sup>3</sup>	2834.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.