

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeenilamput puoliläpäisevällä heijastimella, halkaisija 35 mm



Sovellusalueet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Kohdevalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Kylmäsädeheijastin vähentää valonsäteen lämpöä jopa 66 %
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	20.00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	20.00 W
Tehokerroin λ	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h


Valonjakotiedot

Nominal useful luminous flux 90°	205 lm
Valovoima	580 cd
Väriämpötila	2800 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopussa	0.75
Rated useful luminous flux 90°	205 lm

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Käynnistysaika	0.0 s
Käynnistysaika (60 %)	0.00 s

Mitat ja paino



Product line drawing

Halkaisija	35.0 mm
Pituus	40.0 mm

Tuotteen tekniset tiedot

Kokonaispituus	42.0 mm
Ulkokupu	T9
Suurin halkaisija	35.0 mm

Väri ja materiaalit


Sisältämä elohopea määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Sytytyskertojen määrä	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrin jakauma

Kanta (normitettu)	GU4
---------------------------	-----

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä

Tuotteen tekniset tiedot

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Tilausnumero	44890 WFL 20W 1

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

Tuotteen tekniset tiedot

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Yksikköpakkaus 1	- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Nippu 10	- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Lähetyslaatikko 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm ³	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Yksikköpakkaus 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Lähetyslaatikko 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Yksikköpakkaus 1	- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Lähetyslaatikko 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm ³	233.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso valonjakokäyrät osoitteesta

▶ www.osram.com

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.