

DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeenilamput puoliläpäisevällä heijastimella, halkaisija 35 mm



Sovellusalueet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Kohdevalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Kylmäsideheijastin vähentää valonsäteen lämpöä jopa 66 %
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100

Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	35.00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	35.00 W
Tehokerroin λ	1.00
Energy consumption	38 kWh/1000h


Valonjakotiedot

Nominal useful luminous flux 90°	430 lm
Valovoima	1000 cd
Väriämpötila	2900 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopussa	0.75
Rated useful luminous flux 90°	430 lm

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Käynnistysaika	0.0 s
Käynnistysaika (60 %)	0.00 s

Mitat ja paino



Product line drawing

Halkaisija	35.0 mm
Pituus	40.0 mm

Tuotteen tekniset tiedot

Kokonaispituus	42.0 mm
Ulkokupu	T9
Suurin halkaisija	35.0 mm

Väri ja materiaalit


Sisältämä elohopea määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Sytytyskertojen määrä	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrin jakauma

Kanta (normitettu)	GU4
---------------------------	-----

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä

Tuotteen tekniset tiedot

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
Tilausnumero	44892 WFL 35W 1

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300346229	OSRH44892WFL	8326894	4739586	-

Tuotteen tekniset tiedot

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Yksikköpakkaus 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	18.57 g
4050300346236	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Lähetyslaatikko 10	81 mm x 58 mm x 178 mm	0.84 dm ³	215.73 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso valonjakokäyrät osoitteesta

▶ www.osram.com

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.
