

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeenilamput puoliläpäisevällä heijastimella, halkaisija 35 mm



Sovellusalueet

- Yleisvalaistus
- Työpaikan valaistus
- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Kohdevalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Kylmäsädeheijastin vähentää valonsäteen lämpöä jopa 66 %
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100

Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	10.00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	10.00 W
Tehokerroin λ	1.00
Energy consumption	11 kWh/1000h


Valonjakotiedot

Nominal useful luminous flux 90°	90 lm
Valovoima	300 cd
Värilämpötila	2800 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopussa	0.75
Rated useful luminous flux 90°	90 lm

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Käynnistysaika	0.0 s
Käynnistysaika (60 %)	0.00 s

Mitat ja paino



Product line drawing

Halkaisija	35.0 mm
Pituus	40.0 mm

Tuotteen tekniset tiedot

Kokonaispituus	42.0 mm
Ulkokupu	T9
Suurin halkaisija	35.0 mm

Väri ja materiaalit


Sisältämä elohopea määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Lampun nimellinen elinikä	2000 h
Sytytyskertojen määrä	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	GU4
--------------------	-----

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä

Tuotteen tekniset tiedot

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
Tilausnumero	44888 WFL 10W 1

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300443935	OSRH44888WFL	8326874	4739628	-

Tuotteen tekniset tiedot

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Yksikköpakkaus 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	17.25 g
4050300443942	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Lähetyslaatikko 10	72 mm x 69 mm x 178 mm	0.88 dm ³	227.40 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso valonjakokäyrät osoitteesta

▶ www.osram.com

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.