

## DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogeenilamput puoliläpäisevällä heijastimella ja lasikuvulla, halkaisija 51 mm



### Sovellusalueet

- Yleisvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Työpaikan valaistus
- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Kohdevalaistus

### Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Kylmäsideheijastin vähentää valonsäteen lämpöä jopa 66 %
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

### Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 100

## Tuotteen tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	20.00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	20.00 W
Tehokerroin $\lambda$	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h


#### Valonjakotiedot

Nominal useful luminous flux 90°	210 lm
Valovoima	480 cd
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopussa	0.75
Rated useful luminous flux 90°	210 lm

#### Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Käynnistysaika	0.0 s
Käynnistysaika (60 %)	0.00 s

#### Mitat ja paino



#### Product line drawing

Halkaisija	51.0 mm
Pituus	46.0 mm

## Tuotteen tekniset tiedot

<b>Kokonaispituus</b>	45.0 mm
<b>Ulkokupu</b>	MR51
<b>Suurin halkaisija</b>	51.0 mm

## Väri ja materiaalit


<b>Sisältämä elohopea määrä</b>	0.0 mg
<b>Elohopeavapaa</b>	Kyllä

## Elinikä

<b>Lampun nimellinen elinikä</b>	1000 h
<b>Lampun nimellinen elinikä</b>	1000 h
<b>Sytytyskertojen määrä</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

## Tuotteen täydentävät tiedot



## Säteilyn spektrinen jakauma

<b>Kanta (normitettu)</b>	GU5.3
---------------------------	-------

## Kapasiteetit

<b>Polttoasento</b>	Mikä tahansa
<b>Himmennettävä</b>	Kyllä

## Tuotteen tekniset tiedot

### Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
-----------------------	---

### Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Tilausnumero	44860 WFL 20W 1

---

### Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300272511	OSRH44860WFL	8327004	4739568	-

## Tuotteen tekniset tiedot

---

### Logistiset tiedot

---

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4050300531496	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Lähetyslaatikko 20	147 mm x 124 mm x 202 mm	3.68 dm <sup>3</sup>	856.00 g
4050300989631	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Nippu 10	239 mm x 58 mm x 92 mm	1.28 dm <sup>3</sup>	390.00 g
4050300989648	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	Lähetyslaatikko 60	245 mm x 135 mm x 290 mm	9.59 dm <sup>3</sup>	2578.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

### Kirjallisuustiedot

---

Katso valonjakokäyrät osoitteesta

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Vastuuvapautuslauseke

---

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.