

DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogeenilamput puoliläpäisevällä heijastimella ja lasikuvulla, halkaisija 51 mm



Sovellusalueet

- Yleisvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Työpaikan valaistus
- Keittiövalaistus
- Peilivalaistus
- Kohdevalaistus

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Kylmäsideheijastin vähentää valonsäteen lämpöä jopa 66 %
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a : 100

Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	35.00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	35.00 W
Tehokerroin λ	1.00
Energy consumption	38 kWh/1000h


Valonjakotiedot

Nominal useful luminous flux 90°	430 lm
Valovoima	1000 cd
Väriämpötila	2900 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopussa	0.75
Rated useful luminous flux 90°	430 lm

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
Käynnistysaika	0.0 s
Käynnistysaika (60 %)	0.00 s

Mitat ja paino



Product line drawing

Halkaisija	51.0 mm
Pituus	46.0 mm

Tuotteen tekniset tiedot

Kokonaispituus	46.0 mm
Ulkokupu	MR51
Suurin halkaisija	51.0 mm

Väri ja materiaalit


Sisältämä elohopea määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	3000 h
Lampun nimellinen elinikä	3000 h
Sytytyskertojen määrä	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrin jakauma

Kanta (normitettu)	GU5.3
---------------------------	-------

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä

Tuotteen tekniset tiedot

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	B
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Tilausnumero	44865 WFL 35W 1

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300272634	OSRH44865WFL	8327014	4739572	-

Tuotteen tekniset tiedot

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	39.01 g
4050300531533	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Lähetyslaatikko 20	148 mm x 123 mm x 201 mm	3.66 dm ³	856.12 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso valonjakokäyrät osoitteesta

▶ www.osram.com

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.