

DULUX L 36 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Yksikantaloistelamput ELL/KUR käyttöön, nelipiikkinen 2G11-kanta



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Hyvin taloudellinen
- Ainutlaatuinen valovirta
- Ainutlaatuinen valotehokkuus
- Pitkä kestoikä
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa
- Pituus vajaa puolet putkiloistelamppujen pituudesta
- Parannettu ylläpito

Tuotteen ominaisuudet

- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G11-plug-in-kanta
- Himmennettävissä (1...100 % QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM:illä)
- Värintoistoindeksi R_a: 80...89
- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla
- Saatavissa myös sinisenä



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot


Sähkötekniset tiedot

| | |
|---------------------|--------------|
| Nimellisteho | 36.00 W |
| Rakenteellinen teho | 36.00 W |
| Energy consumption | 40 kWh/1000h |

Valonjakotiedot

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nimellinen valovirta | 2900 lm |
| Nimellinen valovirta | 2900 lm |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Valon väri | 840 |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | LUMILUX Kylmän valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra | 80...89 |
| Valovirta 25 °C:ssa | 2900 lm |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 h | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 h | 0.88 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 h | 0.86 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 h | 0.84 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 h | 0.81 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 h | 0.80 |
| Luminanssi | 2.8 cd/cm ² |
| Värintoistoluokka | 1B |

Mitat ja paino



Product line drawing

Kanta

| | |
|----------------|----------|
| Kokonaispituus | 411.0 mm |
|----------------|----------|

Tuotteen tekniset tiedot

| | |
|--|-----------|
| Tuotteen paino | 94.00 g |
| Putken halkaisija | 17.5 mm |
| Pituus | 411.0 mm |
| Pituus (IEC-normien mukaan) | 415 mm |
| Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint | 411.00 mm |

Väri ja materiaalit

| | |
|--------------------------|--------|
| Sisältämä elohopea määrä | 1.7 mg |
|--------------------------|--------|

Lämpötekniset tiedot

| | |
|------------------|---------|
| Suurin valovirta | 25.0 °C |
|------------------|---------|

Elinikä

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lampun nimellinen elinikä | 20000 h |
| Lampun nimellinen elinikä | 20000 h |
| Hyötypolttoikä | 13000 h ¹⁾ |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.95 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.81 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h | 0.50 |
| Käyttötila LLMF/LSF | HF |
| Elinikä | 20000 h ¹⁾ |

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kanta (normitettu) | 2G11 |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Kyllä |
| Tuotteen huomautusteksti | Sopii elektroniselle liitäntälaitteelle ja magneettiselle kuristimelle |

Kapasiteetit

| | |
|-----------------------|-------|
| soveltuu sisäkäyttöön | Kyllä |
|-----------------------|-------|

Sertifikaatit ja standardit

| | |
|-----------------------|---|
| Energiankulutusluokka | A |
|-----------------------|---|

Tuotteen tekniset tiedot

Maakohtaiset kategoriat

| | |
|-------|----------------------------|
| ILCOS | FSD-36/840-E-2G11-43,9/411 |
|-------|----------------------------|

Maakohtaiset tiedot

| Tuotekoodi | METEL code | SEG-numero | STK-numero | UK Org |
|---------------|------------|------------|------------|--------|
| 4050300010786 | OSRDL36840 | 8330460 | 4933890 | - |

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

| Tuotenimi | Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi | EAN-koodi | Nimellisvirta | Nominal wattage + Power loss | Valovirta 35 °C:ssa | Valopisteiden lukumäärä |
|----------------------|---|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| DULUX L 36W/840 2G11 | QT 1x36 DIM | 4008321645623 | 0.16 A | 36.00 W | 3350 lm | 1 |
| | QT 2x36 DIM | 4008321645838 | 0.32 A | 72.40 W | 3350 lm | 2 |
| | QT-M 2x26-42/220-240 S | 4008321110022 | 0.30 A | 70.00 W | 2800 lm | 2 |
| | QTP-DL 1x36-40 | 4008321117908 | 0.17 A | 35.00 W | 2900 lm | 1 |
| | QTP-DL 2x36-40 | 4008321117922 | 0.33 A | 68.00 W | 2900 lm | 2 |
| | QTP-M 1x26-42 | 4008321329134 | 0.16 A | 35.00 W | 2800 lm | 1 |
| | QTP-M 2x26-32 | 4008321329158 | 0.30 A | 68.00 W | 2800 lm | 2 |
| | QTP-OPTIMAL 1x18-40 | 4008321873743 | 0.16 A | 35.00 W | 2800 lm | 1 |
| | QTP-OPTIMAL 2x18-40 | 4008321873767 | 0.30 A | 80.00 W | 2800 lm | 2 |
| | QTi 1x14/24/21/39 GII | 4008321383334 | 0.15 A | 34.00 W | 2750 lm | 1 |
| | QTi 1x36 DIM | 4050300870625 | 0.16 A | 36.00 W | 2900 lm | 1 |
| | QTi 2x14/24/21/39 GII | 4008321383396 | 0.29 A | 68.00 W | 2800 lm | 2 |
| | QTi 2x36 DIM | 4050300870755 | 0.31 A | 69.00 W | 2900 lm | 2 |
| | QTi DALI 1x36 DIM | 4050300870427 | 0.16 A | 36.00 W | 2900 lm | 1 |
| | QTi DALI 2x36 DIM | 4050300870885 | 0.31 A | 69.00 W | 2900 lm | 2 |




Tuotteen tekniset tiedot



Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii vakio-ohjaimiin ja sytyttimiin
- Sopii käytettäväksi elektronisella ja perinteisellä ohjaimella



Kytkenäkaavio

Kytkenäkaavio

Kytkenäkaavio

Logistiset tiedot

| Tuotekoodi | Tuotteen kuvaus | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (korkeus x leveys x pituus) | Tilavuus | Bruttopaino |
|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300010786 | DULUX L 36 W/840 2G11 | Yksikköpakkaus 1 | 46 mm x 26 mm x 442 mm | 0.53 dm ³ | 380.75 g |
| 4050300242224 | DULUX L 36 W/840 2G11 | Lähetyslaatikko 10 | 136 mm x 119 mm x 455 mm | 7.36 dm ³ | 1410.00 g |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Tuotteen tekniset tiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Katso lisätietoja järjestelmätakuusta sekä sen ehdoista osoitteesta

▶ www.osram.com/system-guarantee

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.