

## DULUX S/E 11 W/827

OSRAM DULUX S/E | Lyhyet nelipiikkiset pienloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle



### Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat

### Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Parannettu ylläpito
- Vähäinen tehonkulutus (7 W, 9 W, 11 W)
- Pitkä kestoikä
- Äärimmäisen matala profiili

### Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyet ja kompaktit nastakantalamput yksöisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G7-plug-in-kanta
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla



## Tuotteen tekniset tiedot

---

### Tekniset tiedot

---

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	11.80 W
Rakenteellinen teho	11.80 W
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	15 kWh/1000h


#### Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	900 lm
Nimellinen valovirta	900 lm
Väriämpötila	2700 K
Valon väri	827
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX INTERNA
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	900 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.82
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.76
Luminanssi	2.7 cd/cm <sup>2</sup>
Värintoistoluokka	1B

#### Mitat ja paino

---

## Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

<b>Kokonaispituus</b>	214.0 mm
<b>Tuotteen paino</b>	34.80 g
<b>Putken halkaisija</b>	12 mm
<b>Pituus</b>	214.0 mm
<b>Pituus (IEC-normien mukaan)</b>	215 mm
<b>Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint</b>	214.00 mm

### Väri ja materiaalit

<b>Sisältämä elohopea määrä</b>	1.4 mg
---------------------------------	--------

### Lämpötekniset tiedot

<b>Suurin valovirta</b>	25.0 °C
-------------------------	---------

### Elinikä


<b>Lampun nimellinen elinikä</b>	20000 h
<b>Lampun nimellinen elinikä</b>	20000 h
<b>Hyötypolttoikä</b>	13000 h
<b>Lampun eliniän kerroin 2 000 h</b>	0.99
<b>Lampun eliniän kerroin 4 000 h</b>	0.99
<b>Lampun eliniän kerroin 6 000 h</b>	0.99
<b>Lampun eliniän kerroin 8 000 h</b>	0.99
<b>Lampun eliniän kerroin, 12 000 h</b>	0.95
<b>Lampun eliniän kerroin 16 000 h</b>	0.81
<b>Lampun eliniän kerroin 20 000 h</b>	0.50
<b>Käyttötila LLMF/LSF</b>	HF
<b>Elinikä</b>	20000 h <sup>1)</sup>

## Tuotteen tekniset tiedot

<sup>1)</sup> ECG esilämmityksellä

### Tuotteen täydentävät tiedot

---



---

### Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	2G7
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä
Tuotteen huomautusteksti	vain elektroniselle liitännälaitteelle

### Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

### Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

### Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSDH-11/827-/P/-2G7
-------	---------------------

---

### Maakohtaiset tiedot

---

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300017662	OSRDSE11827	8330064	4933957	-

---

## Tuotteen tekniset tiedot

### Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 25 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX S/E 11W/827 2G7	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	0.10 A	13.50 W	900 lm	1
	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	0.10 A	13.50 W	900 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.09 A	13.00 W	900 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.09 A	13.00 W	900 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.16 A	24.00 W	700 lm	2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.06 A	14.00 W	900 lm	1
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.12 A	28.00 W	950 lm	2

## Tuotteen tekniset tiedot






Takuu

## Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

## Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)



Muut tekniset piirrokset

KytKentäkaavio

KytKentäkaavio

## Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300017662	DULUX S/E 11 W/827	Yksikköpakkaus 1	39 mm x 23 mm x 229 mm	0.21 dm <sup>3</sup>	44.80 g
4050300251295	DULUX S/E 11 W/827	Lähetyslaatikko 10	155 mm x 203 mm x 99 mm	3.12 dm <sup>3</sup>	508.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Tuotteen tekniset tiedot

---

### Kirjallisuustiedot

---

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Vastuuvapautuslauseke

---

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.