

DULUX D/E 10 W/827

OSRAM DULUX D/E | Kaksiputkiset yksikantaloistelamput nelipinnisellä pistokannalla elektroniselle liitäntälaitteelle



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Erinomainen valovirta
- Pitkä kestoikä
- Parannettu ylläpito
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi R_a: 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen G24q-plug-in-kanta
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot



Nimellisteho	10.00 W
Rakenteellinen teho	10.00 W
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	11 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	600 lm
Nimellinen valovirta	600 lm
Väriämpötila	2700 K
Valon väri	827
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX INTERNA
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	600 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.82
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.76
Luminanssi	4 cd/cm ²
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino

Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

Kokonaispituus	101.0 mm
Tuotteen paino	31.00 g
Putken halkaisija	12 mm
Pituus	103.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	95 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	87.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.4 mg
---------------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
-------------------------	---------


Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Hyötyolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h ¹⁾

Tuotteen tekniset tiedot

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	G24q-1
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSQH-10/827-/P/-G24q-1
-------	------------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300012124	OSRDDE10827	8330170	4933921	-

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 25 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX D/E 10W/827 G24Q-1	DT-D/E 10-13/220-240 C		0.09 A	12.00 W	600 lm	1
	DT-D/E 10-13/220-240 L		0.09 A	12.00 W	600 lm	1
	DT-D/E 10-13/220-240 P		0.09 A	12.00 W	600 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.08 A	11.50 W	600 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.08 A	11.50 W	600 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.14 A	20.00 W	600 lm	2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.05 A	12.00 W	600 lm	1
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.09 A	21.00 W	2*600 lm	2

Tuotteen tekniset tiedot




Takuu

Tekniset varusteet


- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuusohjeet


Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp



Kytentäkaavio




Kytentäkaavio



Kytentäkaavio

Tuotteen tekniset tiedot



Kytkentäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300012124	DULUX D/E 10 W/827	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 36 mm x 120 mm	0.16 dm ³	37.60 g
4050300245423	DULUX D/E 10 W/827	Lähetyslaatikko 10	103 mm x 133 mm x 166 mm	2.27 dm ³	428.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.