

DULUX D/E 13 W/840

OSRAM DULUX D/E | Kaksiputkiset yksikantaloistelamput nelipinnisellä pistokannalla elektroniselle liitäntälaitteelle



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Erinomainen valovirta
- Pitkä kestoikä
- Parannettu ylläpito
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi R_a: 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen G24q-plug-in-kanta
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot




Nimellisteho	13.00 W
Rakenteellinen teho	13.00 W
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	15 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	900 lm
Nimellinen valovirta	900 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	900 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.82
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.81
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.76
Luminanssi	4 cd/cm ²
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino

Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

Kanta

Kokonaispituus	131.0 mm
Tuotteen paino	40.00 g
Putken halkaisija	12 mm
Pituus	131.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	130 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	115.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.4 mg
---------------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
-------------------------	---------


Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h ¹⁾

Tuotteen tekniset tiedot

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	G24q-1
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä
soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSQH-13/840-/P/-G24q-1
-------	------------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300017594	OSRDDE13840	8330182	4933925	-

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 25 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX D/E 13W/840 G24Q-1	DT-D/E 10-13/220-240 C		0.11 A	15.50 W	900 lm	1
	DT-D/E 10-13/220-240 L		0.11 A	15.50 W	900 lm	1
	DT-D/E 10-13/220-240 P		0.11 A	15.50 W	900 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.10 A	14.00 W	850 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.10 A	14.00 W	850 lm	1
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.07 A	15.00 W	900 lm	1
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.13 A	29.00 W	2*900 lm	2

Tuotteen tekniset tiedot





Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp



Kytkenäkaavio

Kytkenäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300017594	DULUX D/E 13 W/840	Yksikköpakkaus 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	0.18 dm ³	48.00 g
4050300251189	DULUX D/E 13 W/840	Lähetyslaatikko 10	111 mm x 153 mm x 187 mm	3.18 dm ³	543.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Tuotteen tekniset tiedot

Kirjallisuustiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.