

DULUX D/E 26 W/840

OSRAM DULUX D/E | Kaksiputkiset yksikantaloistelamput nelipinnisellä pistokannalla elektroniselle liitäntälaitteelle



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Erinomainen valovirta
- Pitkä kestoikä
- Parannettu ylläpito
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi R_a: 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen G24q-plug-in-kanta
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot




Nimellisteho	26.00 W
Rakenteellinen teho	26.00 W
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	29 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1800 lm
Nimellinen valovirta	1800 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	1800 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.82
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.81
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.76
Luminanssi	5.5 cd/cm ²
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino

Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

Kanta

Kokonaispituus	165.0 mm
Tuotteen paino	49.00 g
Putken halkaisija	12 mm
Pituus	165.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	160 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	149.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.4 mg
---------------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
-------------------------	---------


Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.98
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h ¹⁾

Tuotteen tekniset tiedot

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	G24q-3
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä

Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSQH-26/840-/P/-G24q-3
-------	------------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300020303	OSRDDE26840	8330198	4933935	-

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 25 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX D/E 26W/840 G24Q-3	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	0.18 A	23.50 W	1600 lm	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	0.25 A	53.00 W	3500 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	0.23 A	54.00 W	2*1800 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	0.12 A	27.00 W	1750 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	0.24 A	53.00 W	2*1750 lm	2
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	0.24 A	54.00 W	2*1750 lm	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	0.13 A	28.00 W	1750 lm	1
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	0.13 A	29.00 W	1800 lm	1
	QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	0.25 A	56.00 W	2*1800 lm	2

Tuotteen tekniset tiedot





Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp



Kytkenäkaavio

Kytkenäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4008321543905	DULUX D/E 26 W/840	Yksikköpakkaus 1	- x - x -		
4008321543912	DULUX D/E 26 W/840	Lähetyslaatikko 80	187 mm x 296 mm x 371 mm	20.54 dm ³	4836.00 g
4050300020303	DULUX D/E 26 W/840	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	0.23 dm ³	59.00 g

Tuotteen tekniset tiedot

4050300253107	DULUX D/E 26 W/840	Lähetyslaatikko 10	110 mm x 182 mm x 196 mm	3.92 dm ³	665.00 g
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	----------

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.