

## DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | Kolmiputkiset yksikantaloistelamput nelipiikkisellä pistokannalla elektroniselle liitäntälaitteelle



### Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuusvalaistus

### Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Erinomainen valovirta
- Pitkä kestoikä
- Parannettu ylläpito
- OSRAM System+ -takuu yhdessä elektronisen OSRAM QUICKTRONIC -ohjaimen kanssa

### Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi  $R_a$  : 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kolmoisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen GX24q-plug-in-kanta, jossa lyhennetty kannan kotelo



## Tuotteen tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

#### Sähkötekniset tiedot



|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nimellisteho                            | 26.50 W                                                   |
| Rakenteellinen teho                     | 26.50 W                                                   |
| Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25 | Under clarification by authority and standardization body |
| Energy consumption                      | 32 kWh/1000h                                              |

#### Valonjakotiedot

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nimellinen valovirta                 | 1800 lm                  |
| Nimellinen valovirta                 | 1800 lm                  |
| Väriämpötila                         | 4000 K                   |
| Valon väri                           | 840                      |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)       | LUMILUX Kylmän valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra                | 80...89                  |
| Valovirta 25 °C:ssa                  | 1800 lm                  |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 h  | 0.86                     |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 h  | 0.84                     |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 h  | 0.82                     |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 h | 0.79                     |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 h | 0.78                     |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 h | 0.76                     |
| Luminanssi                           | 6 cd/cm <sup>2</sup>     |
| Värintoistoluokka                    | 1B                       |

#### Mitat ja paino

## Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Kokonaispituus                           | 132.0 mm  |
| Tuotteen paino                           | 60.00 g   |
| Putken halkaisija                        | 12 mm     |
| Pituus                                   | 132.0 mm  |
| Pituus (IEC-normien mukaan)              | 130 mm    |
| Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint | 116.00 mm |

### Väri ja materiaalit

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sisältämä elohopea määrä | 1.9 mg |
|--------------------------|--------|

### Lämpötekniset tiedot

|                  |         |
|------------------|---------|
| Suurin valovirta | 25.0 °C |
|------------------|---------|


### Elinikä

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lampun nimellinen elinikä        | 20000 h               |
| Lampun nimellinen elinikä        | 20000 h               |
| Hyötypolttoikä                   | 13000 h               |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h   | 0.99                  |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h   | 0.99                  |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h   | 0.99                  |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h   | 0.99                  |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.95                  |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h  | 0.81                  |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h  | 0.50                  |
| Käyttötila LLMF/LSF              | HF                    |
| Elinikä                          | 20000 h <sup>1)</sup> |

## Tuotteen tekniset tiedot

<sup>1)</sup> ECG esilämmityksellä

## Tuotteen täydentävät tiedot



## Säteilyn spektrinen jakauma

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kanta (normitettu)                | GX24q-3                             |
| Appropriate disposal acc. to WEEE | Kyllä                               |
| Tuotteen huomautusteksti          | vain elektroniselle liitälaitteelle |

## Kapasiteetit

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Himmennettävä         | Kyllä |
| soveltuu sisäkäyttöön | Kyllä |

## Sertifikaatit ja standardit

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Energiankulutusluokka | A |
|-----------------------|---|

## Maakohtaiset kategoriat

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| ILCOS | FSMH-26/840-/P/-GX24q-3 |
|-------|-------------------------|

## Maakohtaiset tiedot

| Tuotekoodi    | METEL code  | SEG-numero | STK-numero | UK Org |
|---------------|-------------|------------|------------|--------|
| 4050300342283 | OSRDTE26840 | 8330280    | 4934073    | -      |

## Tuotteen tekniset tiedot

### Lampun ja elektronisen liitännälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

| Tuotenimi                    | Elektronisen liitännälaitteen tuotenimi | EAN-koodi     | Nimellisvirta | Nominal wattage + Power loss | Valovirta 25 °C:ssa | Valopisteiden lukumäärä |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q | QT-ECO 1x26/220-240 S                   | 4008321065971 | 0.18 A        | 23.50 W                      | 1600 lm             | 1                       |
|                              | QT-ECO T/E 2x26/220-240                 | 4050300804002 | 0.25 A        | 53.00 W                      | 1750 lm             | 2                       |
|                              | QT-M 2x26-42/220-240 S                  | 4008321110022 | 0.23 A        | 54.00 W                      | 1800 lm             | 2                       |
|                              | QTP-M 1x26-42                           | 4008321329134 | 0.12 A        | 27.00 W                      | 1750 lm             | 1                       |
|                              | QTP-M 2x26-32                           | 4008321329158 | 0.24 A        | 53.00 W                      | 1750 lm             | 2                       |
|                              | QTP-T/E (1x26-42), 2x26                 | 4008321537089 | 0.24 A        | 54.00 W                      | 1750 lm             | 2                       |
|                              | QTP-T/E 1x26-42, (2x26)                 | 4008321537089 | 0.13 A        | 28.00 W                      | 1750 lm             | 1                       |
|                              | QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM                | 4008321060808 | 0.13 A        | 29.00 W                      | 1800 lm             | 1                       |
|                              | QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM                | 4008321060822 | 0.25 A        | 56.00 W                      | 1800 lm             | 2                       |
|                              | QTi-T/E 1x18-57 DIM                     | 4008321060860 | 0.13 A        | 29.00 W                      | 1800 lm             | 1                       |
|                              | QTi-T/E 2x18-42 DIM                     | 4008321060846 | 0.25 A        | 56.00 W                      | 1800 lm             | 2                       |

## Tuotteen tekniset tiedot




Takuu

## Tekniset varusteet


- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

## Turvallisuusohjeet


Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)



KytKentäkaavio



KytKentäkaavio



KytKentäkaavio

## Logistiset tiedot

| Tuotekoodi    | Tuotteen kuvaus         | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (korkeus x leveys x pituus) | Tilavuus             | Bruttopaino |
|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| 4050300342283 | DULUX T/E PLUS 26 W/840 | Yksikköpakkaus 1             | 49 mm x 46 mm x 144 mm            | 0.32 dm <sup>3</sup> | 74.00 g     |
| 4050300342290 | DULUX T/E PLUS 26 W/840 | Lähetyslaatikko 10           | 116 mm x 159 mm x 260 mm          | 4.80 dm <sup>3</sup> | 853.00 g    |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Tuotteen tekniset tiedot

---

### Kirjallisuustiedot

---

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitäntälaitteesta osoitteesta

► [www.osram.com/QUICKTRONIC](http://www.osram.com/QUICKTRONIC)

---

### Vastuuvapautuslauseke

---

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.