

CFL SQUARE 16 W/835 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | 2D-pienloistelamput kuristinkäyttöön, kaksipiikkinen GR8-kanta



Sovellusalueet

- Matalaprofiiliset seinä- ja kattovalaisimet
- Julkiset rakennukset, vastaanottoalueet, toimistot, käytävät jne.
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Neliömäinen muoto saa valon jakautumaan yhdenmukaisesti
- Ei varjoja kummassakaan päässä eikä tummia läikkiä
- Äärimmäisen matala profiili
- Hyvin taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Pitkä kestoikä

Tuotteen ominaisuudet

- Yksipäinen, kaksinapainen GR8-plug-in-kanta
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkilla
- Värintoistoindeksi R_a : 80...89



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot


Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	16.00 W
Rakenteellinen teho	16.00 W
Energy consumption	20 kWh/1000h


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1050 lm
Nimellinen valovirta	1050 lm
Väriämpötila	3500 K
Valon väri	835
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	1050 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.76
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.75
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino



Product line drawing



Kanta



Kanta

Kokonaispituus	138.0 mm
Tuotteen paino	71.00 g
Pituus	138.0 mm ¹⁾
Pituus (IEC-normien mukaan)	138 mm

¹⁾ Enintään

Tuotteen tekniset tiedot


Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	3.5 mg
--------------------------	--------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Lampun nimellinen elinikä	10000 h
Hyötypolttoikä	6000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.94
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.84
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.69
Käyttötila LLMF/LSF	50 Hz
Elinikä	10000 h

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	GR8
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä

Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Tuotteen tekniset tiedot

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSS-16/835-I-GR8
-------	------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300816838	OSRSQ168352P	8330242	4934235	-

Tuotteen tekniset tiedot



Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi perinteisten ohjainten kanssa

Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300816838	CFL SQUARE 16 W/835 GR8	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 34 mm x 152 mm	0.79 dm ³	118.00 g
4050300816845	CFL SQUARE 16 W/835 GR8	Lähetyslaatikko 20	322 mm x 185 mm x 326 mm	19.42 dm ³	2834.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.