

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance de construction	20.00 W
Facteur de puissance λ	1.00
Consommation d'énergie	22 kWh/1000h


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	205 lm
Intensité lumineuse	580 cd
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75
Flux lumineux assigné utile 90°	205 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Graphique du produit

Diamètre	35.0 mm
Longueur	40.0 mm

Fiche de données produit

Longueur totale	42.0 mm
Forme de l'ébauche	T9
Diamètre maximum	35.0 mm

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire




Schéma répartition spectrale

Culot (désignation standard)	GU4
-------------------------------------	-----

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	B
---------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Référence de commande	44890 WFL 20W 1

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Lot 10	- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm ³	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm ³	233.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.