

## DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampes halogènes longlife, réflecteur dichroïque, diamètre 51, verre de protection



### Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets

### Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

### Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 100

---

## Fiche technique

---

### Données électriques

Puissance nominale	35.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance de construction	35.00 W
Facteur de puissance $\lambda$	1.00
Consommation d'énergie	38 kWh/1000h

### Données photométriques


Flux nominal lumineux utile 90°	430 lm
Intensité lumineuse	1000 cd
Temp. de couleur	2900 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75
Flux lumineux assigné utile 90°	430 lm

### Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

### Dimensions & poids

---



### Graphique du produit

Diamètre	51.0 mm
Longueur	46.0 mm

## Fiche de données produit

<b>Longueur totale</b>	46.0 mm
<b>Forme de l'ébauche</b>	MR51
<b>Diamètre maximum</b>	51.0 mm

### Couleurs & matériaux


<b>Teneur en mercure</b>	0.0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui

### Durée de vie

<b>Durée de vie nominale</b>	3000 h
<b>Durée de vie</b>	3000 h
<b>Nombre de cycles de commutation</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Donnée produit supplémentaire



### Schéma répartition spectrale

<b>Culot (désignation standard)</b>	GU5.3
-------------------------------------	-------

### Capacités

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
<b>Gradable</b>	Oui

## Fiche de données produit

### Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	B
---------------------------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Référence de commande	44865 WFL 35W 1

---

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300272634	OSRH44865WFL	8327014	4739572	-

## Fiche de données produit

---

### Données logistiques

---

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	39.01 g
4050300531533	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	148 mm x 123 mm x 201 mm	3.66 dm <sup>3</sup>	856.12 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Informations documentation

---

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Avertissement

---

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.