

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampes halogènes longlife, réflecteur dichroïque, diamètre 51, verre de protection



Domaines d'application

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets

Avantages produits

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	50.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance de construction	50.00 W
Facteur de puissance λ	1.00
Consommation d'énergie	53 kWh/1000h


Données photométriques

Flux nominal lumineux utile 90°	680 lm
Intensité lumineuse	1450 cd
Temp. de couleur	2950 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.75
Flux lumineux assigné utile 90°	680 lm

Données photométriques

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0.0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s

Dimensions & poids



Graphique du produit

Diamètre	51.0 mm
Longueur	46.0 mm

Fiche de données produit

Longueur totale	46.0 mm
Forme de l'ébauche	MR51
Diamètre maximum	51.0 mm

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire




Schéma répartition spectrale

Culot (désignation standard)	GU5.3
-------------------------------------	-------

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Fiche de données produit

Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	B
---------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
Référence de commande	44870 WFL 50W 1

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4050300272795	OSRH44870WFL	8327024	4739576	-

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4050300272795	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	39.00 g
4050300531571	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	157 mm x 122 mm x 192 mm	3.68 dm ³	856.00 g
4050300778358	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Etui carton fermé 5	146 mm x 60 mm x 142 mm	1.24 dm ³	220.00 g
4050300778365	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 20	244 mm x 127 mm x 106 mm	3.28 dm ³	940.00 g
4050300989655	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Lot 10	236 mm x 58 mm x 91 mm	1.25 dm ³	390.00 g
4050300989662	DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3	Carton de regroupement 60	245 mm x 135 mm x 290 mm	9.59 dm ³	2578.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Pour les courbes de répartition de lumière, voir sous

▶ www.osram.com

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.