

## CFL SQUARE 16 W/827 GR8

OSRAM CFL SQUARE 2 pins | Square CFLni with 2-pin GR8 base for CCG operation



### Bruksområder

- Lavprofil vegg- og takarmaturer
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industri

### Produktfordeler

- Firkantet form gir jevn lysfordeling
- Ingen skygger ved endene og ingen mørke flekker
- Ekstremt lav profil
- Veldig økonomisk
- God lyskvalitet
- Lang servicelevetid

### Produktegenskaper

- Enkelsoklet, GR8 sokkel med 2 stift
- Kort og kompakt 2-rørslampe med stiftsokkel
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 80...89



## Teknisk data


### Electrical data

Nominell effekt	16.00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	16.00 W
Energy consumption	20 kWh/1000h


### Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1050 lm
Angitt lysytelse	1050 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge	827
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Lysstrøm ved 25 ° C	1050 lm
Rated LLMF at 4,000 h	0.78
Rated LLMF at 6,000 h	0.76
Rated LLMF at 8,000 h	0.75
Fargegjengivelses gruppe	1B

### Dimensions & weight



Product line drawing



Base



Base

Total lengde	138.0 mm
Produktvekt	71.00 g
Lengde	138.0 mm <sup>1)</sup>
Lengde i henhold til IEC standard	138 mm

<sup>1)</sup> Maksimum

## Produkt datablad


### Colors & materials

Lyskildens kvikksølvinnhold	3.5 mg
-----------------------------	--------

### Lifespan

Nominell levetid på lampen	10000 h
Angitt levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.94
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.84
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.69
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz
Levetid	10000 h

### Additional product data



### Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GR8
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

### Capabilities

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

## Produkt datablad

### Certificates & standards

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

### Country specific categorizations

ILCOS	FSS-16/827-I-GR8
-------	------------------

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300816852	OSRSQ168272P	8330241	4934227	-



---

Guarantee

---

### Utstyr/tilbehør

- Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

---

### Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)

---

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300816852	CFL SQUARE 16 W/827 GR8		152 mm x 33 mm x 152 mm	0.76 dm <sup>3</sup>	118.00 g
4050300816869	CFL SQUARE 16 W/827 GR8	NO: VS 20	322 mm x 185 mm x 326 mm	19.42 dm <sup>3</sup>	2834.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.