

## DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Halogen dikroiske reflektorlamper med 51 mm diameter og frontglass



### Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Arbeidsplassbelysning
- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Gjenstandsbelysning

### Produktfordeler

- Brilljant aksentbelysning
- Dikroisk reflektor reduserer varmen i lysstrålen med opptil 66 %
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter
- Inneholder ikke kvikksølv

### Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100

---

## Teknisk data

---

### Electrical data

Nominell effekt	20.00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20.00 W
Effektfaktor $\lambda$	1.00
Energy consumption	22 kWh/1000h

### Photometrical data


Nominal useful luminous flux 90°	210 lm
Lysstyrke	480 cd
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.75
Rated useful luminous flux 90°	210 lm

### Light technical data

Utstrålingsvinkel	36 °
Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

### Dimensions & weight

---



### Product line drawing

Diameter	51.0 mm
Lengde	46.0 mm

## Produkt datablad

Total lengde	45.0 mm
Ytterkolbe	MR51
Maximum diameter	51.0 mm

### Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

### Lifespan

Nominell levetid på lampen	1000 h
Angitt levetid på lampen	1000 h
Antall tenn sykluser	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ved 1 sekund på / 1 sekund av

### Additional product data



### Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GU5.3
------------------------------	-------

### Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

## Produkt datablad

### Certificates & standards

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

### Country specific categorizations

ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
Ordreferanse	44860 WFL 20W 1

---

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300272511	OSRH44860WFL	8327004	4739568	-

## Produkt datablad

---

### Logistikk data

---

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300272511	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3		46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4050300531496	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 20	147 mm x 124 mm x 202 mm	3.68 dm <sup>3</sup>	856.00 g
4050300989631	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3		239 mm x 58 mm x 92 mm	1.28 dm <sup>3</sup>	390.00 g
4050300989648	DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3	NO: VS 60	245 mm x 135 mm x 290 mm	9.59 dm <sup>3</sup>	2578.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Referanser / Lenker

---

For lysfordelingskurver se

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Ansvarsfraskrivelse

---

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.