

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 35 mm



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie lustro
- Oświetlenie obiektów
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemniające
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	20.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	20.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	22 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	205 lm
Światłość	580 cd
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75
Znamionowy użyteczny strumień świetlny 90°	205 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	35.0 mm
Długość	40.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość całkowita	42.0 mm
Bańka zewnętrzna	T9
Maksymalna średnica	35.0 mm

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu



Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU4
--	-----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Karta katalogowa produktu

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Oznaczenie produktu	44890 WFL 20W 1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300346168	OSRH44890WFL	8326884	4739582	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321348685	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Paczka 10	- x - x -		
4008321348692	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Karton wysylkowy 100	256 mm x 143 mm x 179 mm	6.55 dm ³	2153.00 g
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Składane pudełko 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	20.10 g
4050300346175	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Karton wysylkowy 10	71 mm x 70 mm x 178 mm	0.88 dm ³	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Składane pudełko 1	- x - x -		
4050300940489	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Karton wysylkowy 10	58 mm x 81 mm x 178 mm	0.84 dm ³	233.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Krzywe światłości, patrz

▶ www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.