

DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 51 mm i szybką osłaniającą



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	35.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	35.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	38 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	430 lm
Światłość	1000 cd
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75
Znamionowy użyteczny strumień świetlny 90°	430 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	51.0 mm
Długość	46.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość całkowita	46.0 mm
Bańka zewnętrzna	MR51
Maksymalna średnica	51.0 mm

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	3000 h
Trwałość	3000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu



Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
-----------------------------------	-------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Karta katalogowa produktu

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Oznaczenie produktu	44865 WFL 35W 1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300272634	OSRH44865WFL	8327014	4739572	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Składane pudełko 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	39.01 g
4050300531533	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Karton wysylkowy 20	148 mm x 123 mm x 201 mm	3.66 dm ³	856.12 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Krzywe światłości, patrz

▶ www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.