

DULUX D 13 W/827

OSRAM DULUX D | Światłówki jednorzłonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednorzłonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d



Dane techniczne



Dane elektryczne

| | |
|-----------------|--------------|
| Moc znamionowy | 13.00 W |
| Moc konstrukcji | 13.00 W |
| Zużycie energii | 17 kWh/1000h |

Dane fotometryczne

| | |
|--|----------------------|
| Znamionowy strumień świetlny | 900 lm |
| Znamionowy strumień świetlny | 900 lm |
| Temperatura barwowa | 2700 K |
| Barwa światła | 827 |
| Barwa światła zgodna z EN 12464-1 | LUMILUX INTERNA |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80...89 |
| Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C | 900 lm |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h | 0.78 |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h | 0.76 |
| Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h | 0.75 |
| Luminancja | 4 cd/cm ² |
| Stopień oddawania barw | 1B |

Wymiary i waga



Product line drawing

Trzonek

| | |
|-------------------|----------|
| Długość całkowita | 138.0 mm |
| Masa produktu | 40.00 g |
| Średnica rury | 12 mm |
| Długość | 138.0 mm |

Karta katalogowa produktu

| | |
|---|-----------|
| Długość zgodnie z normą IEC | 130 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 115.00 mm |

Kolory i materiały

| | |
|---------------------------|--------|
| Nominalna zawartość rtęci | 1.4 mg |
|---------------------------|--------|

Temperatury

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Temp. otoczenia, maks. str. świetlny | 25.0 °C |
|--------------------------------------|---------|


Trwałość

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Znamionowa trwałość | 10000 h |
| Trwałość | 10000 h |
| Trwałość użytkowa | 6500 h |
| Współczynnik trwałości po 2 000 h | 0.98 |
| Współczynnik trwałości po 4 000 h | 0.98 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 h | 0.95 |
| Współczynnik trwałości po 8 000 h | 0.81 |
| Tryb pracy LLMF/LSF | 50 Hz |
| Trwałość | 10000 h ¹⁾ |

¹⁾ Z CCG / LCG

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu



Rozkład widmowy promieniowania

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G24d-1 |
| Zgodnie z Dyrektywą WEEE | Tak |

Możliwości

| | |
|------------------------------------|-----|
| Do zastosowania w oświetleniu wew. | Tak |
|------------------------------------|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|----------------------------------|---|
| Klasa efektywności energetycznej | A |
|----------------------------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Międzynarodowy system kodowania | FSQ-13/827-I-G24d-1 |
|---------------------------------|---------------------|

Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG nr | Numer STK | UK Org |
|---------------|------------|---------|-----------|--------|
| 4050300008127 | OSRDD13827 | 8330128 | 4933873 | - |

Karta katalogowa produktu




Gwarancja

Wyposażenie / Akcesoria


- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



Opcje kontroli



Opcje kontroli

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (wysokość x szerokość x długość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4050300008127 | DULUX D 13 W/827 | Składane pudełko 1 | 39 mm x 35 mm x 145 mm | 0.20 dm ³ | 52.00 g |
| 4050300238487 | DULUX D 13 W/827 | Karton wysyłkowy 10 | 121 mm x 158 mm x 153 mm | 2.93 dm ³ | 583.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może

Karta katalogowa produktu

zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.