

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogen kalljusreflektorlampa med 35 mm diameter



Användningsområde

- Allmänbelysning
- Arbetsplatsbelysning
- Köksbelysning
- Spegelbelysning
- Objektbelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer

Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning
- Kalljusreflektor som reducerar värmen i ljusstrålen med upp till 66%
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a : 100

Tekniska data

Elektriska data

Nominell wattal	10.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Konstruktionseffekt	10.00 W
Effektfaktor λ	1.00
Energiförbrukning	11 kWh/1000h


Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	90 lm
Ljusstyrka	300 cd
Färgtemperatur	2800 K
Ljuskvalitet enligt EN 12464-1	Varmvit
Färgåtergivningindex Ra	100
Ljusnedgångsfaktor	0.75
Märkt användbar ljusflöde 90°	90 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Längd	40.0 mm

Produktdatablad

Totallängd	42.0 mm
Ytterkolv	T9
Maximal diameter	35.0 mm

Färger & Material


Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja

Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h
Antal tändcykler	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata



Spektralenergifördelning

Socket	GU4
---------------	-----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

Energiklass	B
-------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
Ordernummer	44888 WFL 10W 1

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300443935	OSRH44888WFL	8326874	4739628	-

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	17.25 g
4050300443942	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Transportförpacknin g 10	72 mm x 69 mm x 178 mm	0.88 dm ³	227.40 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

For light distribution curves see

▶ www.osram.com

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.