

DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Kort kompaktlysör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Extremt låg profil
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 instickssockel med två stift



Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	11.80 W
Konstruktionseffekt	11.80 W
Energiförbrukning	15 kWh/1000h

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	855 lm
Beräknad lumen	855 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg	840
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Vit
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	900 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	2.7 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått



Product line drawing

Socket

Totallängd	237.0 mm
produktvikt	38.30 g
Rördiameter	12 mm
Längd	237.0 mm

Produktdatablad

Längd enligt IEC-standard	215 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	214.00 mm

Färger & Material

Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
---------------------------	--------

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------


Livslängder

Nominell livslängd	8000 h
Beräknad livslängd	8000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.86
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.50
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Produktdatablad



Spektralenergifördelning

Socket	G23
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
--------------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
--------------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-11/840-I-G23
--------------	------------------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300010618	OSRDS11840	8330028	4933856	-


Produktdatablad




Garanti

Teknisk utrustning

- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300010618	DULUX S 11 W/840	Kapsel 1	36 mm x 26 mm x 239 mm	0.22 dm ³	48.30 g
4050300239507	DULUX S 11 W/840	Transportförpackning g 10	111 mm x 133 mm x 219 mm	3.23 dm ³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Oförpackad 1	43 mm x 23 mm x 242 mm	0.24 dm ³	49.17 g
4050300239484	DULUX S 11 W/840	Transportförpackning g 50	240 mm x 190 mm x 261 mm	11.90 dm ³	2659.35 g
4052899213395	DULUX S 11 W/840	Kapsel	- x - x -		

Produktdatablad

		1			
4052899213401	DULUX S 11 W/840	Transportförpacknin g 50	261 mm x 190 mm x 240 mm	11.90 dm ³	2440.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.