

DULUX S 7 W/840

OSRAM DULUX S | Kort kompaktlysör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Extremt låg profil
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 instickssockel med två stift



Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	7.10 W
Konstruktionseffekt	7.10 W
Energiförbrukning	10 kWh/1000h

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	400 lm
Beräknad lumen	402 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljusfärg	840
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Vit
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	400 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	2.6 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått



Product line drawing

Socket

Totallängd	137.0 mm
produktvikt	25.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	137.0 mm

Produktdatablad

Längd enligt IEC-standard	115 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	114.00 mm

Färger & Material

Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
---------------------------	--------

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
-----------------------------------------	---------


Livslängder

Nominell livslängd	8000 h
Beräknad livslängd	8000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.98
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.86
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.50
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Produktdatablad



Spektralenergifördelning

Socket	G23
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
--------------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	B
--------------------	---

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-7/840-I-G23
--------------	-----------------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-Nr.	STK number	UK Org
4050300010571	OSRDS7840	8330012	4933848	-


Produktdatablad




Garanti

Teknisk utrustning


- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon



Kopplingschema



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (höjd x bredd x längd)	Volym	Bruttovikt
4050300010571	DULUX S 7 W/840	Kapsel 1	36 mm x 23 mm x 139 mm	0.12 dm ³	31.00 g
4050300240886	DULUX S 7 W/840	Transportförpacknin g 10	82 mm x 140 mm x 135 mm	1.55 dm ³	347.00 g
4052899213333	DULUX S 7 W/840	Kapsel 1	- x - x -		
4052899213340	DULUX S 7 W/840	Transportförpacknin g 50	153 mm x 190 mm x 240 mm	6.98 dm ³	1987.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid

Produktdatablad

orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.