



RE899

- Adaptateur multiple SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8
- Pitch 1.27 mm
- Pas 2.54 mm
- Îlots de brasage Ø 2.20 mm, Pin 1 squarely
- Adapté pour les prises avec un écart de 7.62 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 16.51 x 21.59 mm