



RE911

- Adaptateur SOT23-8
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour SOT23-8 avec 0.65 mm pitch
- Pas 2.54 mm & 1.27 mm
- Îlots de brasage Ø 2,20 mm
- Blindage
- Dimensions 12.70 x 17,78 mm