



RE941-S2

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 8 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 8 broches avec un écart de 7.62 mm
- Pas 2.54 mm
- 4 îlots à trois trous and 2 x 4 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- Dimensions 46.99 x 17.14 mm